

# 非接触式超声破碎仪VM-3600FJ

产品名称	非接触式超声破碎仪VM-3600FJ
公司名称	北京先锋科仪科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区三家店东街51号一层（天助立业众创空间）0483（注册地址）
联系电话	13381483086

## 产品详情

### 非接触式超声波破碎仪VM-3600FJ

非接触式超声波破碎仪它比传统的超声波破碎仪的超声振幅输出能量更大，用于无菌破碎，隔着离心管能打断染色体、破碎细胞。非接触式杯状容器（适用于处理生物危险品及有害样品）带消音压紧装置。相比传统的探头超声波处理仪，探头与样品直接接触，需要重复使用同一探头，容易造成样品交叉污染。由于每次探头插入样品的深度不同，每次超声的能量分布也不尽相同，影响实验结果的重复性和准确性。

产品优点：一次可同时检测多个样品，实验效率高；无需频繁操作探头，各样品均在单独的全封闭试管中，避免交叉污染；可选配（-5~100度）低温恒温槽，便于样品在低温的水浴状态下工作，能量分布均匀，超声作用；超声参数设置灵活，实验步骤标准化，实验重复性好，结果可靠性高。

### 非接触式超声波破碎仪WM-3600FJ

净功率输出：3600W功率无极可调(0-99%)

频率:20-25KHz(频率自动跟踪)

处理量：0.2ml-1200ml

净重约：20KG

控制器：7寸高清触摸屏控制0.1秒~999分钟可调脉冲器

数字，闭循环，开循环：0.1秒~999分钟选择设定

压电变频能量转换器：CV5065.PZT锆钛酸铅压电陶瓷

换能器直径：65mm

长度：250mm

标准配置发射头配置：准配置发射头

钛合金材料：TC4固溶

头部直径（随机变幅杆）：80mm

电源：220V/50HZ

电缆长度：150cm

低温系统：0-40 /-5-100 外置低温冷却循环槽

适配器：200u\*16、2ml\*12、5ml\*8、1200ml\*1