

专业贴牌 代工 快速检测甲醛检测试剂 仪器 自测盒通用

产品名称	专业贴牌 代工 快速检测甲醛检测试剂 仪器 自测盒通用
公司名称	青岛美家利环保科技有限公司
价格	2.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:美家利 型号:mjl-a
公司地址	中国 山东 青岛市 海尔路27号温哥华花园3座602
联系电话	86-0532-88916939 13806392079

产品详情

中国检验检疫科学研究院研发、青岛美家利环保科技有限公司生产

中国检验检疫科学研究院隶属国家质量监督检验检疫系统，全国最权威机构。这款甲醛自测盒是目前市场用的最多，检测最准确的甲醛自测盒，可以放心选购！

产品名称:美家利甲醛自测盒

产品厂家：青岛美家利环保科技有限公司

保质期：1年

防伪系统：激光防伪标签

使用面积：一盒测试20平米内的房间

如何购确定购买数量：1个房间1盒，有几个房间您就买几盒

产品规格：一盒一次性

本品通过iso9001质量认证

执行标准：b/lqsj/j.03.08-2005

使用说明：（包装盒背面有详细图解和说明 超简单快速）

1、检测前先将待测空间门窗关闭2小时(深度检测需密闭12小时)，然后打开吸收盒，将试剂1全部倒入吸收盒内。2、盖上吸收盒盖，轻轻摇动吸收盒，待内容物完全溶解后，将吸收盒盖打开，放置于被检测空间内40分钟(距地面80-150厘米处)。3、将试剂2完全倒入吸收盒内，盖上盒盖并轻轻摇动，摇匀后静置5分钟(若室内温度过低，低于0度以下，可适当延长手握蓝盖吸收盒的时间至10分钟)。4、与比色卡比色，读出被测空间(或家具)内每立方米空气中甲醛的浓度值。

5、国家卫生标准规定：室内空气甲醛浓度限值为0.1mg/立方米(美家利是唯一能精确到0.03mg/立方米的检测盒)

注意事项：

1、使用本品前，请先将被检测空间(房间、家具、汽车等)密闭，密闭时请同时关闭空调、净化器等空气调节设备，如需要可将家具柜门及抽屉等怀疑污染物打开，一般情况下2小时即可，深度检测建议密闭12小时，确保污染物甲醛充分释放。

2、本产品中的检测试剂如不慎溅入眼、口、皮肤，请立即用清水冲洗，溅到台面或器物上应即时擦洗干净。

3、产品应保存于避光干燥处，同时要避免儿童触及。

影响检测的因素：

1、门窗封闭时间及密封性，封闭时间长密封性好则甲醛浓度高，检测准确性强。

2、房间内温湿度，在门窗紧闭的环境中，高温高湿条件下甲醛释放的甲醛释放量大，易于检测。

3、房间内物品甲醛含量，含量越高释放的甲醛量越大，房间的浓度越高。

4、产品的有效期，要在产品的有效期内使用，打开包装立即使用。

快速检测室内甲醛含量 国际配方 准确率高 适用于 实验室 快速甲醛仪器 甲醛自测盒等：

本仪器为青岛美家利环保科技有限公司独家研发的能同时检测六种室内污染气体(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、tvoc)的现场检测仪器，每项气体检测时间可由微电脑时间控制系统调整，达到设定的时间后，可自动停止工作，并可在分光光度液晶显示屏上现场直接对甲醛读数，得出结果。分光检测程序采用国际最为先进的ts1230分光技术，针对甲醛检测试剂光频分光比色，对样品分光得出精密结果。本仪器操作简便、设计合理、外形美观。并已通过国家环保监督检验中心cma认证

本仪器适用范围：

适合于监理、汽车，火车，飞机，监理、监测机构，治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。

本仪器适用场所；

居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所，本仪器外型美观，携带方便，适合现场使用。

甲醛检测原理：

室内空气质量分光光度检测仪的原理是基于被测样品中甲醛与显色剂反应生成蓝色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。通过分光光度模块可直接在液晶屏上显示出被测样品中有害气体

的含量。

技术指标：

- 测定下限：0.02 mg / m³(采样体积为5升)
- 测量范围：0.00—2.20 mg / m³(采样体积为5升)
- 测量精度：±5%
- 测量方法：采用国标酚试剂法
- 工作环境温度：0—40摄氏度

参据国家标准gb/t18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法酚试剂比色法》原理设计而成。

"专业贴牌 代工 快速检测甲醛检测试剂 仪器 自测盒通用厂家专供"的重量为0.1 (kg)，功率是6*2.5 (w)，型号为MJL-A，测量精度是0.05%，尺寸为5*50 (mm)，品牌是美家利，加工定制为否，属性是属性值，测量范围为室内外空气质量，测量对象是甲醛苯甲苯二甲苯氨TVOC温度湿度