

日用陶瓷食品级检测连云港铅镉溶出量测试

产品名称	日用陶瓷食品级检测连云港铅镉溶出量测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

GB/T3532-2009日用

引用标准

GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(SO2859-1:199,D T)

GB/T2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T3295陶瓷制品45镜向光泽度试验方法

GB/T3298日用陶抗热震性测定方法

GB/T3299日用陶吸水率测定方法

GB/T3300日用陶变形检验方法

GB/T3301日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T3302日用陶包装、标志、运输,贮存规则

GB/T3303日用陶缺陷术语

GB/T3534日用陶铅、镉溶出量的测定方法(neqIso6486-1:1999,Cetamicwars,glaz-cerarritwareandglassdinnerwareincontactwithfood-Releaseofleadandcadmium-Part1:Testcpethod)

GB/T5000日用陶瓷名词术语

GB12651与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限(ISO6486-2:19,cerasitart,glass-ceramicwareandglassdinnerwareincontactwithfood-Releaseofleadandcadmium--Patt2:Per-missiblelimits,NEQ)

QBT1503日用陶瓷白度测定方法

产品分类

按产品的用途分为盘碟类碗类、杯类、壶类及其他器物类

按产品的器型分为扁平制品、小空心制品、大空心制品。

按产品的规格分为小型、中型、大型、特型。其规格范围见表1。

按产品的等级分为优等品等品合格品。

检测项目要求

吸水率

细瓷类产品不大于0.5,普瓷类产品不大于19%,始器类产品不大于5.0%

抗热震性

1成套或系列品

餐具以中型盘碗类产品为代表件,茶、咖具以杯、盐产品为代表件,180 至0 热交换一次不裂。

2非成套或新列开品

小、中型产品至20 热交换次不裂天、行型典品160至20 热换十次不裂

铅镉溶出量

铅、镉溶出量限应符合GB12651规定。

白瓷白度、釉面光泽度(无光釉哑光釉产品除外)及釉面色差

1白瓷白度电表2规定

2釉面光泽成表2规定

3釉面色差应符合表2规定

微波炉适应性

产品标明微波炉适用时,按6.6规定的试验方法,一次循环不裂和无电弧产生。

冰箱到微波炉适应性

产品标明微波炉适用时,按6.7规定的试验方法,一次循环不裂和无电弧产生

冰箱到烤箱适应性

产品标明烤箱适用时,按6.8规定的试验方法,...次循环不裂

产品规格误差

1口径误差

口径大于200mm的误差允许士1.0%,径在60mm~200mm之间的误差允许士1.5%,径小于60mm的误差允许士2.0%。