

# PC 德国科思创(拜耳) Makrolon 2605 脱模性能良好 中等粘性

产品名称	PC 德国科思创(拜耳) Makrolon 2605 脱模性能良好 中等粘性
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	PC:脱模性能良好 2605:中等粘性 德国科思创:电气领域;电子领域
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

????PC(聚碳酸酯)分类:抗紫外线PC?玻纤增强级PC?光扩散级PC?导光级PC?光反射级?PC?高光反射遮?光级PC阻燃级PC?食品级PC?医疗级PC?通用级PC?高耐热级PC?导电级PC?\*\*\*PC?吹塑级PC?\*\*\*级PC?高流动PC?高强度PC?低翘曲PC?

15供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500 ; 光学级3215 ; 16供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10 , 7025G15 ; 17供应PC日本三菱耐候性S3000UR、 S3000VR,S2000UR、 S2000VR ; 高粘度抗紫外线CLS400 ; 18供应PC日本三菱防火级FPR3500,FPR4500 ; 光学级3215 ; 19供应PC日本三菱玻纤增强级7025G10 , 7025G15 ; 20供应PC日本出光 : 食品级IR2200 ; 阻燃级IRY2200 ; 导光级LC1500、 LC1700 ; 21供应PC , 6485 , 6465德国拜耳V0阻燃不透明 ; 22供应PC , 6555德国拜耳 ( V0阻燃 , 透明 , 半透 , 不透 ) ; 23供应PC , 6557德国拜耳 ( V0阻燃抗紫外线 , 透明 , 半透 , 不透 ) ; 24供应PC , 3108,3208德国拜耳 ( 耐冲FDA认证高粘挤出注塑级 , 透明 , 半透 , 不透 ) ; 25供应PC , 2858,2458 , 2808德国拜耳 ( FDA认证中粘注塑级 , 透明 , 半透 , 不透 ) ; 26供应PC , 2807,2607,2407德国拜耳 ( 抗紫外线热稳定 , 透明 , 半透 , 不透 ) ; 27供应PC , 2865德国拜耳透明阻燃 ; 热稳定2805 ; 耐冲2605 ; 28供应PC , 8025 , 8035德国拜耳玻纤增强 ( 20% , 30%不透明 ) ; 29供应PC , 9415 , 9125德国拜耳玻纤增强V0阻燃 ( 10% , 20%不透明 ) ; 30供应PC泰国三菱V0阻燃FPR3500,FPR4500 ; V2阻燃S3000R ; 31供应PC泰国三菱耐候性S3000UR , S3000VR,S2000UR , S2000VR ; 32供应PC泰国三菱玻纤增强级7025G10 , 7025G15 ; 光学级3215 ; 33供应PC日本帝人L-1225Y,L-1250Y(V2高透明FDA) ; LS-2250(V2\*\*\*); LN-1250G(V0阻燃); 34供应PC上海帝人L-1250Y , L-1225Y ; 35供应PC嘉兴帝人L-1250Y , L-1225Y ; 36供应PC韩国LG-DOW: 201-08 , 201-10 , 201-15 , 201-22 ; 37供应PC新加坡帝人注塑级L-1225Y , L-1250Y ; ( 注坯吹塑成型 ) 38供应PC台湾陶氏 Oct-10、 Oct-00, 990082、 1059479。 39供应PC泰国拜耳抗紫2407,2807 ; V0防火6485 , 6555 ,6557 ; 透明阻燃2865 ; 注塑2405,2805 ;

### PC医疗领域的应用

01

## 自动体外除颤器 (AED)

在公众场合，对于心脏病患者最有效的急救方法之一是在黄金急救期内使用“自动体外除颤器 (AED)”。AED是一种便携式医疗设备，它可以诊断特定的心动过速或心律失常，并且给予电击为心室除颤，它拥有自动提示操作功能，非专业医疗人员也可用来操作抢救濒临心源性猝死患者。

由于该设备常年是在急救或军事等恶劣环境下使用，所以必须在发挥急救功能的同时拥有牢固耐用性。

02

## 血液透析过滤器

在外科心脏手术中，血液透析过滤器可以去除血液中的二氧化碳，增加氧气。透析用浓缩液和透析用水经过透析液供给系统配制成合格的透析液，通过血液透析器，与血液监护警报系统引出的病人血液进行溶质弥散、渗透和超滤作用；作用后的病人血液通过系统返回病人体内，同时透析用后的液体作为废液排出；不断循环往复，完成整个透析过程。