

## PC 德国科思创2858 高冲击高透明食品级

产品名称	PC 德国科思创2858 高冲击高透明食品级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	PC:高冲击高透明 2858:食品级 德国科思创:医疗/护理用品，医疗器械
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

华韵供应PC 6485德国科思创拜耳 V0阻燃半透明；

华韵供应PC 6465德国科思创拜耳 V0阻燃半透明

华韵供应PC 6265德国科思创拜耳 V0阻燃不透明；

华韵供应PC 6555德国科思创拜耳（V0阻燃，透明，半透，不透）；

华韵供应PC 6557德国科思创拜耳（V0阻燃抗紫外线，透明，半透，不透）；

华韵供应PC 3208德国科思创拜耳（耐冲FDA认证高粘挤出注塑级，透明，半透，不透）；

华韵供应PC 3208德国科思创拜耳（耐冲FDA认证高粘挤出注塑级，透明，半透，不透）；

华韵供应PC 2458德国科思创拜耳（FDA认证中粘注塑级，透明，半透，不透）

华韵供应PC 2808德国科思创拜耳（FDA认证中粘注塑级，透明，半透，不透）

华韵供应PC 2858德国科思创拜耳（FDA认证中粘注塑级，透明，半透，不透）；

华韵供应PC 2807德国科思创拜耳（抗紫外线热稳定，透明，半透，不透）；

华韵供应PC 2607德国科思创拜耳（抗紫外线热稳定，透明，半透，不透）

华韵供应PC 2407德国科思创拜耳（抗紫外线热稳定，透明，半透，不透）

华韵供应PC 2865德国科思创拜耳 透明阻燃；热稳定2805；耐冲2605；

华韵供应PC 8025德国科思创拜耳 玻纤增强（20%，30%不透明）；

PC 德国科思创拜耳2858拜耳2858

PC 德国科思创拜耳2858拜耳2858

华韵供应PC 8035德国科思创拜耳 玻纤增强（20%，30%不透明）

华韵供应PC 9415德国科思创拜耳 玻纤增强V0阻燃（10%，20%不透明）；

华韵供应PC 9125德国科思创拜耳 玻纤增强V0阻燃（10%，20%不透明）

华韵供应PC 2807上海拜耳(透明抗紫外线)

华韵供应PC 2407上海拜耳 (透明抗紫外线)

华韵供应PC 6485上海拜耳 (半透V0防火)

华韵供应PC 6555上海拜耳 (半透V0防火)

华韵供应PC 6557上海拜耳 (半透V0防火)

华韵供应PC 2865上海拜耳 (透明阻燃)

华韵供应PC 2805上海拜耳 热稳定

华韵供应PC 2605上海拜耳 耐冲

华韵供应PC 2858上海拜耳 (透明食品级)

华韵供应PC 2458上海拜耳 (透明食品级)

华韵供应PC 3208上海拜耳 (耐冲击FDA)

华韵供应PC FPR3500泰国三菱 V0阻燃 ;

华韵供应PC FPR4500泰国三菱 V0阻燃

华韵供应PC FPR3500泰国三菱 V2阻燃S3000R

华韵供应PC S3000UR泰国三菱 耐候性

华韵供应PC S2000UR泰国三菱 耐候性

PC 德国科思创拜耳2858拜耳2858

PC 德国科思创拜耳2858拜耳2858

Covestro医用聚碳酸酯：医疗器械行业

## 人口老龄化的医疗流动

随着年龄的增长，他们可能会有健康问题，需要\*\*\*时间的住院时间或频繁访问医生。这限制了流动性和患者的幸福感，并且往往是昂贵的。小型，移动设备的患者穿戴在身上或穿着衣服是处理这个日益严重的问题的\*\*\*。

Makrolon®Rx聚碳酸酯的高抗冲击性，耐用性和透明度使其成为移动\*\*\*计量单元中所有外壳部件的理想选择。

行业：医疗应用：移动医用注射泵产品： Makrolon®Rx系列聚碳酸酯

Covestro支持开发门诊\*\*\*系统，如移动计量单位，具有实质的专业知识，以及专门开发的医用聚碳酸酯等级。

Makrolon®Rx 聚碳酸酯形成一个小机械注射泵的外壳，可以装在衬衫口袋中，使患者能够在自己的家中舒适地以高剂量\*\*\*度管理自己的\*\*\*。

Makrolon®Rx树脂的高抗冲击性，耐用性和透明度使其成为本机外壳部件的理想选择。模克隆的Rx满足主要生物相容性要求（按照ISO 10993-1和USP VI级），可通过高能辐射进行消毒并抵抗\*\*\*的广谱-所有属性为医疗器械行业重要。另一个显着的好处是，聚碳酸酯的透明度可让患者立即检查\*\*\*的灌装水平。

虽然移动计量单元还没有在商业上可用，但它显示了可以帮助改善老龄人口生活的医疗器械进步 - 帮助他们通过灵活和可靠的个人\*\*\*管理保持其流动性和独立性。

当需要安全运输和储存水时，Makrolon®WB1239聚碳酸酯是理想的材料。这种特殊的食品接触级别专门用于吹塑水瓶。该等级还符合国际食品接触标准，瓶子可以反复使用。

行业：食品接触

应用：可重复使用的水瓶

产品：Makrolon®WB1239

技术：吹塑

环顾四周，你去的地点 - 办公室，健身室，酒店大堂和百货公司，仅举几例 - 水冷却器已经变得司空见惯了。这些地点的经理们想要耐用，重量轻且可重复使用的水瓶。

来自Covestro的Makrolon®WB1239聚碳酸酯专门用于生产大容量水瓶，具有超过玻璃和其

他材料的优点。

与其他热塑性塑料（如聚对苯二甲酸乙二醇酯，聚丙烯或聚氯乙烯）相比，Makrolon®WB 1239聚碳酸酯提供了刚性，韧性，耐断裂性和耐温性的理想组合。所有这些因素结合使瓶子使用寿命长。

称重只有750克，由Makrolon®WB1239聚碳酸酯制成的五加仑水瓶比同类尺寸的玻璃瓶轻85%。这使得操纵水瓶更容易。

此外，该材料还满足了全球范围内用于食品接触应用的聚碳酸酯的所有要求。瓶子也非常透明，可以方便地检查内容的填充水平和质量。

最后但并非最不重要的是，由Makrolon®WB1239聚碳酸酯制成的水瓶可以清洗和重新灌装高达100次或更多，从而使饮用水得到\*\*\*分配 - 这是冷却器部门的关键优势。