

嘉善盐雾试验机|海宁盐水喷雾试验机

产品名称	嘉善盐雾试验机 海宁盐水喷雾试验机
公司名称	嘉兴韦斯实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市经济开发区中环北路732号
联系电话	0573-83690307 18605735907

产品详情

嘉善盐雾试验机|海宁盐水喷雾试验机

产品名称：盐雾试验机

产品型号：wsyw-060

产品简介：盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐蚀处理后，测试其製品之耐蚀性，汽车零部件盐雾测试。

试验室尺寸：长×高×宽约600×450×400（其他更多尺寸请参考我公司官方网站或来电垂询）

整机尺寸：长×高×宽约1050×1150×600

特性：1：整一pvc板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。2：控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。4：精密玻璃喷嘴（pyrex）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。

5：附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。

6：进口温度控制器使用数字显示，pid控制，误差±0.1。

7：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。

8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。9：饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为sus#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。10：具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。

11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。

12：试验室密封盖材质为欧洲进口a级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。13：进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定h.分m.秒s.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时。

14：试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。15：试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。适用国际标准：relateu standa

rds cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、376

9、3770；astm b-117、astm b-268 b-268、gb-t2423、gjb150。
另可依客户要求之尺寸制作试验室，满足客户的要求。

以上为可程式盐雾试验机的简单介绍，若需了解更详细的资料请联系我们，我们将竭诚为您服务！

尊敬的客户，您好！非常感谢您对“韦斯”的关注！

本产品属本公司标准型号产品，如果您有特殊要求，我们可以根据您的要求定做。

如果您要查看更多其他型号的信息，请浏览我们的公司网站或来电垂询，我们将竭诚为您服务，感谢您！与您共同迈进高品质领域是我们的目标，您的认可是我们最大的动力！

我们的每一台仪器出厂前都是经过华南国家计量测试中心/广东省计量科学院检测并出具证书的！使用放心 品质绝对的保证！

售后服务承诺：本产品免费送货上门，免费对客户方操作人员进行专业的培训，产品免费保修一年，终身服务。因为我们专业 所以值得信赖！

韦斯实验设备有限公司

联系人：李先生 18605735907

电话：0573-83690307

0573-83690308

0573-83690309

0573-83692060

传真：0573-83690019

邮箱：weisstest@163.com

网站：<http://www.weiss-china.cn/>

<http://www.weiss-cn.com/>

<http://www.weiss.net.cn/>

上海盐雾试验箱|昆山盐雾试验箱|苏州盐雾试验箱|无锡盐雾试验箱|常州盐雾试验箱|镇江盐雾试验箱|南京盐雾试验箱|南通盐雾试验箱|泰州盐雾试验箱|扬州盐雾试验箱|徐州盐雾试验箱|连云港盐雾试验箱|韦斯weiss盐雾试验箱

济南盐雾试验箱|泰安盐雾试验箱|济宁盐雾试验箱|淄博盐雾试验箱|泰安盐雾试验箱|青岛盐雾试验箱|日照盐雾试验箱|潍坊盐雾试验箱|临沂盐雾试验箱|烟台盐雾试验箱|威海盐雾试验箱|德州盐雾试验箱