

# 进口Jacoby Tarbox视镜全系列产品

产品名称	进口Jacoby Tarbox视镜全系列产品
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

## 产品详情

Jacoby Tarbox是一家zhiming的guojipinpai，提供高质量的视镜产品，我们石家庄仓粒能源科技有限公司作为Jacoby Tarbox的国内授权代理商，很荣幸向客户推荐进口的Jacoby Tarbox视镜全系列产品。

品牌: Jacoby-Tarbox 产地: 美国 类型: 视镜 使用行业: 石化/电力 认证: ASME

首先，我们来了解一下Jacoby Tarbox的产品优势。作为一家具有悠久历史的品牌，Jacoby Tarbox通过不断的创新与研发，致力于提供先进、可靠的视镜产品，以满足各行业的需求。

Jacoby Tarbox的视镜产品具有以下优势：

优质材料：Jacoby

Tarbox使用优质材料制造视镜，确保产品的耐用性和稳定性，能够在恶劣的工作环境下长时间使用。

卓越性能：Jacoby

Tarbox的视镜产品经过精密设计和制造，具有出色的光学性能，能够提供清晰、准确的观察效果。

广泛应用：Jacoby

Tarbox的视镜适用于石化和电力行业，能够满足不同工作场景的需求，为用户提供全方位的视野。

符合认证标准：Jacoby

Tarbox的视镜产品通过了ASME认证，符合国际质量标准，保证产品的可靠性和安全性。

Jacoby Tarbox的视镜产品不仅具备上述优势，还有其他一些可能被忽视的细节和知识。

例如，Jacoby Tarbox的视镜产品采用先进的防震设计，能够在振动强烈的工作环境下保持稳定，不会因为外部影响导致观察困难。

此外，Jacoby Tarbox的视镜产品还采用了特殊的镀膜技术，能够有效减少反射和折射，提供更清晰的视野，以帮助用户更好地观察和判断工作情况。

综上所述，通过引入Jacoby Tarbox的视镜产品，您可以获得高质量、可靠性强的视野解决方案，提高工作效率和安全性。如果您有任何关于Jacoby Tarbox视镜产品的需求，请随时联系我们石家庄仓粒能源科技有限公司，我们将为您提供专业的咨询和支持。

## Jacoby-Tarbox High Pressure Sight Flow Indicators

For Pressure From 300psi to 3000psi

Jacoby Tarbox公司的全系列高压螺纹公牛-视力流是根据ASME/ANSI的设计标准设计的，以产生一个用于流量观察和指示的标称额定单元。含有气体、液体或浆液的关键路径可以很容易地在Jacoby Tarbox的高压力额定牛群中被监控-眼睛视觉流量指示器。在广泛的连接中，这些可视流可以安装在各种工艺线上。

Jacoby-Tarbox 每个Ansi B2.1交叉螺栓固定器钢化硼硅酸盐玻璃窗持有人为额外安全所有ASTM上市的车身材料，不锈钢刻有识别标签/面板所有单位液压测试在1.5倍MWp高温(1000 ° f)完成在钢厂。

Jacoby-Tarbox管道视图大化，其直径至少与标称管道尺寸一样大，允许无障碍地观察介质的过程。所有型号都提供小的压降，其无限制，平滑，全孔结构。

指标选项：

Jacoby-Tarbox普通(模型示例：s-100hp-nf-600)这些单位是双向的，可以放置在任何方向。主要用于需要检测介质存在或检查颜色、清晰度、浊度或其他关键特性的过程。型号包括：S-100 hp-nf-\*( \*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-100hp-nf-600)。

Jacoby-Tarbox Flapper：(模型示例：s-100hp-600)这个单元使用316 ss铰链加权挡板来指示媒体流。流速由挡板的位置表示。单向的，这些单位是适合水平或垂直向上流动。型号包括：Jacoby-Tarbox s-100 hp-nf-\*( \*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-100 hp-600)。

Jacoby-Tarbox 转子：(模型示例：S-300hp-1000)TFE转子允许简单的双向、多方向流动方向。转子的速度表示介质的相对速度。理想的不透明液体或重气体，以便于对比检测远视距离。额外耐用的不锈钢转子可作为一种选择。

颤振：(模型示例：s-100 hp-fltr-3000)TFE颤振允许对低流动气体和液体进行简单的单向指示。薄薄的带状卷曲进入管道，只要有气体或液体的微小运动，就会振动。所述介质的流动由在所述单元的窗口上的扑动的强度来表示。型号包括：s-100 hp-fltr-\*( \*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-100 hp-fltr-600)。

Jacoby-Tarbox小球：(模型示例：S-400hp-600)流很容易被检测到这种样式的指示器在任何方向。流动推动TFE球在身体内的随机模式，并在明确的观点，以积极的识别。理想的液体和气体。型号包括：s-400 hp-nf-\*( \*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-400hp-600)。注：所有2000和3000 psig单位有一个单一的窗口持有人作为标准功能。这个保持架保护玻璃不受在扭转过程中产生的高压的影响。这是Jacoby Tarbox的新闻