

贵阳大型台式恒温恒湿检测机

产品名称	贵阳大型台式恒温恒湿检测机
公司名称	杭州利辉环境检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏畔太平桥12幢
联系电话	0571-86192332

产品详情

一、产品用途及作用

贵阳大型台式恒温恒湿检测机本试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

型号:hs-100 工作室尺寸d×w×h: 450×450×500

型号:hs-225 工作室尺寸d×w×h: 500×600×750

型号:hs-500 工作室尺寸d×w×h: 800×700×900

型号:hs-800 工作室尺寸d×w×h: 800×1000×1000

型号:hs-010 工作室尺寸d×w×h: 1000×1000×1000

二、产品参数：

1、温度范围：室温+10 ~ 100

2、湿度范围：85% ~ 98% rh

3、温度波动度：±0.5

4、温度均匀度：±2

- 5、湿度偏差： +2 ~ -3% rh
- 6、降温速率：0.7 ~ 1.2 /min
- 7、升温速度：1.0 ~ 3.0 /min
- 8、电源电压：380v 50hz

三、结构简介：

- 1、贵阳大型台式恒温恒湿检测机内胆均采用优质（t=1mm）a3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观。（现以升级为圆弧型边角）
- 2、内胆为进口（sus304）优质镜面不锈钢板。
- 3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm
- 4、搅拌系统:采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
- 5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
- 6、采用无反作用门把手，操作更容易
- 7、机器底部采用高品质可固定式pu活动轮.
- 8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜（可清楚观察试验过程）
- 9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)

四、控温系统：

- 1、数显触摸按键温湿度控制仪，pid高精度控制，杜绝长期运行不稳定现象；湿度为直观显示控制，摒弃原有温湿度相对照的缺陷。
- 2、精度：±0.1（显示范围）；
- 3、解析度：±0.1；
- 4、感温传感器：pt100铂电阻测试器；
- 5、贵阳大型台式恒温恒湿检测机控制方式：热平衡调温方式；

五、电器控制

电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件，更好地控制温度；

六、加热系统

- 1、采用远红外镍合金高速加温电热丝
- 2、高温湿热完全独立系统，
- 3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益

七、加湿系统

- 1、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能，可节约70%能耗
- 2、具有水位自动补偿、多路缺水报警保护系统
- 3、远红外不锈钢高速加温钛合金加热器。
- 4、湿度控制均采用p.i.d + s.s.r，系统同频道协调控制

八、保护系统

- 1、整体设备超温、整体设备欠相/逆相
- 2、贵阳大型台式恒温恒湿检测机其它还有漏电、缺水、运行指示，故障报警后自动停机等保护。

九、执行标准

本产品严格符合gb/t5170.5-96、gb10586-89、gb/t2423.3-1993等标准，也可按客户的要求制造非标准产品。

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

经营产品:盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验箱|盐水喷雾试验机|振动试验台|垂直振动试验台|水平振动试验台|高温烤箱|数显电热干燥箱|真空干燥箱|精密干燥箱|电热鼓风干燥箱|高低温试验箱|高低温交变试验箱|高低温循环试验机|二氧化硫试验箱|温度冲击试验设备|温度快速变化试验箱|恒温恒湿试验箱|低温恒定湿热试验箱|紫外耐候老化试验箱|风冷（水冷）氙灯耐气候试验箱|高温换气老化试验箱|沙尘防尘试验机|箱式淋雨防水试验装置|摆管淋雨试验装置|滴水试验装置|臭氧老化试验箱|霉菌试验箱|步入式盐雾试验室|步入式高低温试验室|防锈油脂湿热试验机|光照培养箱|人工气候箱|二氧化碳培养箱|种子老化箱|电热恒温水浴锅|热空气消毒箱（干热灭菌箱）|生化培养箱

杭州利辉环境检测设备有限公司

tel:0571-86192332(总机)

fax:0571-86199311

h.p:13588768407

<http://www.hzlihui.com>

<http://www.lh17.com>

公司地址：杭州市余杭工业区