

智能个体空气采样器TY-08D

产品名称	智能个体空气采样器TY-08D
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733

咨询电话：13880131987

联系电话：028-69153881

咨询qq：2282108269

咨询qq：2872170067

咨询qq：601616674

询价优惠!!!

<http://www.yiqi-w.com>

<http://huiju18.testmart.cn/>

<http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

ty-08d智能个体空气采样器 流量(可选)：20~500ml/min 0.1~1.5l/min 0.1~3l/min
微电脑恒流系统控制、lcd数显系统、菜单设定、交直流两用。

详细内容：

ty-08d智能个体空气采样器是广泛适用于环境卫生劳动卫生、室内环境等采集空气有毒物质样品的常规仪器。该仪器采用最新芯片作电路计时及电源控制。其结构紧凑性能稳定、体积小、重量轻、便于携带、采样范围宽，既可与多种吸收管配套，又可与多种吸收管配套，又可与多种固体吸附管配套，是目前国内小型广普便携式大气采样器仪器中较为理想、实用的空气采样器。该仪器机壳采用了高强度as、abs彩色工程塑料，并作了防潮、防尘、防静电等的特殊处理。颜色分四种黑色、灰色、深红、绿色供选购，永不褪色。

一、仪器结构简介：
仪器主要部分由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、中央处理器等组成。1、隔膜泵 其结构和装配采用先进技术，使小型泵具有结构紧凑、效率高、抽气压力大、负载能力强、流量稳定、耗电省、噪音低等优点。在100mmhg负载能力下，仍获得1l/mn左右。泵阀片采用特种橡胶制成，具有耐酸碱、耐老化、寿命长，经长时间的考验，性能仍保持良好。泵动力电机采用电子调速，在电压波动及干电池电压下降变化较大的情况下，仍能确保电机稳速运转。在采样过程中负载在一定范围变化情况下，电子电路能起到调整功率，使隔膜泵的流量稳定。2、时控处理器 本仪器采用单片机作智能设计，倒计时精度高，能在99小时59分钟范围内任意设定，用户设采样时间为15分钟的使用频次较多，所以为减少操作麻烦，设开机15分钟状态，使操作方便快捷。3、欠压指示

在使用中当4个字符出现间歇闪动时，则表示仪器电池为欠压状态，此时需对电池进行充电。4、充电 当仪器显示屏字符出现间歇闪动时，即需充电，这样只要接上充电器即可充电，充电进行中红色灯亮，电量充满后红色灯熄灭。充电一般为14~16小时(标准)，仪器使用无记忆效应的镍氢电池，故容量大，使用寿命长。

二、技术参数：1、最大负压：2500pa 2、额定负载流量：1.5l/min(在40mmhg时)
3、流量使用范围：20~500ml/min 0.1~1.5l/min 0.1~3l/min(任选其一) 4、流量精度：2.5级
5、稳定性：±5% 6、定时误差：±1‰ 7、定时范围：99小时59分内任意设定 7、工作温度：-5~40

8、仪器使用状态：连续和断续使用 9、电源：6节5#镍氢电池 10、体积：137×88×45(mm³)
11、重量：0.5kg(含电池) 三、注意事项：1、若长时间不用需对电池补充充电，以延长电池使用寿命。

2、严禁将较大颗粒物或酸碱溶液吸入泵内，以免损坏气路和气泵。四、其它：1、仪器附件

仪器包装箱(每两台一个包装) 1只 背包 1只 连接管

1只 采样夹具 1只 充电器 1只

说明书 1份 合格证 1份

保修卡 1份

2、另有各类玻璃吸收瓶、小型塑料采样头、活性炭采样管等选购。3、产品实行终身服务。购买产品后一个月内发现有质量达不到技术指标，可提出换货或退货。(仪器外观无损伤和拆修)

产品提示：我们向(四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地)客户提供大气采样仪、大气采样器、大气采样机、大气采样、便携式大气采样器、大气采集器、双气路大气采样器、数字式大气采样器、空气微生物采样器、防爆大气采样器、空气采样器、大气粉尘采样器、粉尘测定仪、粉尘浓度监测仪、粉尘含量监测仪、粉尘检测仪、静电粉尘监测仪、粉尘仪、便携式粉尘仪、便携式粉尘检测仪、粉尘采样仪、粉尘浓度仪等检测仪。