

智能粉尘采样器TYF-30

产品名称	智能粉尘采样器TYF-30
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733

咨询电话：13880131987

联系电话：028-69153881

咨询qq：2282108269

咨询qq：2872170067

咨询qq：601616674

询价优惠!!!

<http://www.yiqi-w.com>

<http://huiju18.testmart.cn/>

<http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

tyf-30 智能粉尘采样器 流量(可选)：5~30l/min、3~30l/min、1~15l/min、5~25l/min
微电脑恒流系统控制、lcd数显系统、菜单设定、交直流两用，选配锂电池供电

详细内容：

(工作原理图)

产品简介：tyf-30智能粉尘采样器是我公司最新推出的粉尘采样器。该仪器选用美国单片机作智能控制中央处理器，使仪器更具适用性。该智能操作平台建立在智能、完善化的内部管理系统，菜单设定，能记上次采样时间，连续采样、间歇采样，灵智电源管理，电量适时显示，充电指示，高效进口空芯杯电机驱动。大液晶屏显示，无操作定时关机，是目前普及粉尘采样器中较为先进、理想、实用的粉尘采样器。

一、技术参数及工作条件：采样流量范围：5~30l/min 流量误差： $\pm 5\%$ 定时误差： $\pm 1\%$ 最大负压：25000pa 充电电流：300ma(标准型) 电源：10vdc、220v50hac 工作温度：-10-40 噪声：60db 相对湿度：85% 体积：200x160x140mm 二、使用与维护：1、采样 装好带滤膜夹的采样头，按压“开关”键二秒，进入开机画面，按“取消”键进入“功能设置”，用上下键进入“采样方式设置”或“系统功能设置”，如选择采样方式设置，按“确认”再按“左”、“右”键选择连续采样或间歇采样(一般多为连续采样)，按“上”、“下”键选择采样时间和停止时间(在间歇采样模式下)。系统功能设置无操作关机建议1-3秒，背光灯时间5秒左右，设置完毕按“取消”键进入“确认”采样时间。菜单设定一次调好后下次开机，只要按“开机”键再选择所需时间按“确认”即可开机采样。

2、充电 该仪器显示屏显示电池容量，此图形为满电，当图形为表示欠压需充电。充电时只需将电池线接上交流市电与采样器连续即可进行全自动充电。充电完毕主机指示灯由红色变为绿色。

3、注意事项 若3个月以上不用应进行补充电，以确保高能镉镍电池的使用寿命。

在含尘较多的空气中，应在开机前装好，带滤膜的采样头，否则尘粒进入机内影响气路的器件清洁。

三、仪器附件：仪器箱 1只 采样头 1只 采样夹 2只 三角架 1副 滤膜 1盒 电源线 1根 说明书 1份 合格证 1份

产品提示：我们向(四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等地)客户提供大气采样仪、大气采样器、大气采样机、大气采样、便携式大气采样器、大气采集器、双气路大气采样器、数字式大气采样器、空气微生物采样器、防爆大气采样器、空气采样器、大气粉尘采样器、粉尘测定仪、粉尘浓度监测仪、粉尘含量监测仪、粉尘检测仪、静电粉尘监测仪、粉尘仪、便携式粉尘仪、便携式粉尘检测仪、粉尘采样仪、粉尘浓度仪等检测仪