

# 不锈钢水箱、软化水箱、生活水箱、玻璃钢水箱

产品名称	不锈钢水箱、软化水箱、生活水箱、玻璃钢水箱
公司名称	北京碧源鼎盛机电设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:碧源 型号:BY
公司地址	北京市丰台区马家堡路116号
联系电话	010-67906673 13391892093

## 产品详情

免费咨询4006508981、qq1296277151 米雅^\_^刘工13391892093

不锈钢高位水箱是继玻璃水箱之后又一代新型贮水工具，其产品采用全不锈钢板精工细作而成，造型美观、经济实用、主体以久不坏。不锈钢高位水箱与其它水箱相比，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁，防渗，抗震，永不生青苔，安装方便，无需维修，便于清洗等诸多优点。

不锈钢和水箱现场制作技术要求及参数：

1..给水箱焊缝，水箱及附件材料采用普通碳素钢板及型钢制作，e43xx型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。

箱顶、箱壁、箱底的钢板拼接均采用对接焊接（顶板为i型焊缝，底板及侧壁为v型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合。

2..满水实验

水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格。若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。

## 一、不锈钢水箱特点：

- 1、不锈钢材质物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生。
- 2、水箱强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。
- 3、表面光洁美观、易清洗。
- 4、耐腐蚀性能优越，密封性能好。
- 5、抗冲击性能大，抗震性能强。

## 二、不锈钢水箱适用范围：

不锈钢水箱适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、医疗卫生、电子工业等对水质要求较高的场所。（水中氯离子含量高者慎用）

## 产品质量：

选用进口不锈钢sus304一级材料，符合国家ocr18ni19卫生检验标准，不生锈，不长青苔，不漏水、永久保持清洁卫生，安全稳固，使用寿命是混凝土水箱的15倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存

## 使用功能：

全封闭，有进水、出水、溢流、排污之功能，安装简便，您只需将水箱置于房顶，接上水管即可使用，保养十分方便。不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。

## 水箱规格：

0.5t-200t都可制作，并可依据客户要求承接方形、卧式及其它类形的特殊制作。

## 不锈钢水箱产品特点

- 1.不锈钢水箱具有造型美观、重量轻、造价低、寿命长、安装简单、用途广等优点。
- 2.卫生无毒、耐腐蚀性强，彻底反射在阳光吸收热量，内部不滋生藻类，任何时候都保证水质清洁。
- 3.不锈钢水箱设有空气过滤及检查清洗人孔、防投毒加锁装置，保护水源不受二次污染，是当今国际最优秀的贮供水设备，不锈钢水箱是用做生活水箱的最佳选择。

## 不锈钢水箱安装调试

不锈钢水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。不锈钢水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。不锈钢水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0mpa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照gb17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由不锈钢水箱设计人员按实际需要提出确定。

- 不锈钢水箱满水实验，24小时无渗漏现象；
- 管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；
- 观察供水系统运转情况是否正常；
- 检查水质消毒系统是否工作正常。

## 不锈钢水箱使用说明

- 1.不锈钢水箱作为储存生活用水的二次设备，只能装生活用水（消防用水），不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。
- 2.水箱在使用过程中，不要将其他笨重设备放置在水箱顶部，不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件，有问题要预先通知厂家技术维修人员，维修焊接人员，要求是专门从事氩弧焊接工作的专业人员，维修时要把水放掉。
- 3.维护人员每月定时观察水箱内、外部主件及配件使用情况，有问题及时向厂家反映。
- 4.水箱入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染，水箱每年定时清洗、消毒1-2次。

## 装配式不锈钢肋型焊接水箱产品说明

装配式不锈钢肋型焊接水箱，是指容器本体用不锈钢板冲压带一定凹凸形状，使之钢度大大提高，再焊接成薄壳箱体的新型水箱，是目前国内最先进、最美观、最适用的水箱，其结构精巧、合理、先进，用材省，可在民用及工业建筑中广泛采用，是储存、调节用水的理想设备。它具有结构设计合理、全焊接现场组合，强度高、密封性好，防止水质二次污染，永不渗漏，重量轻，是普通钢板水箱的二分之一，价格合理，外观整洁、光亮、美观、实用等特点。