

陕西凯思特MSOAE-1H（手持机）听力筛查仪

产品名称	陕西凯思特MSOAE-1H（手持机）听力筛查仪
公司名称	陕西凯思特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市世纪大道华宇蓝郡大厦
联系电话	4006828820 13992083919

产品详情

陕西凯思特msoae-1h（手持机）听力筛查仪

（一）技术参数：

1、工作条件

1.1 操作环境噪音声最大允许范围： $< 40\text{db spl}$

1.2 供电电源： $50 \pm 1\text{hz}$ ；直流 $5\text{v} \pm 0.3\text{v}$ ；输入功率 10w。

2、产品适用范围：主要用于对婴幼儿进行听觉损失检查。

3、性能特点

3.1 同时具备teoae和dpoae两种不同的测试手段

3.2 全中文界面，图形和数据双重显示

3.3 采用省电模式，系统待机三分钟后自动关闭。

3.4 探头自检功能，可显示探头检测波形图、波形频谱图，以判断耦合状态，增加测试的准确性。

3.5 设备独有的拒噪功能，可显示环境噪音，可以在脱离静音室的普通环境下正常使用。

3.6 采用通用的数据格式，系统资源共享和网络数据通信

结论等信息，数据安装光盘，可方便详细录入医院名称、病人姓名、性别、年龄、测试日期、医生

4、teoae性能：

4.1 刺激声 非线性click序列

4.2频率：800 hz , 1600 hz , 2400 hz , 3200 hz , 4000 hz , 误差 $\pm 5\%$ 。

4.3听力级范围：50db ~ 80dbspl分级可调，每级5dbspl，实际输出与显示值误差不大于 ± 2 dbspl。

5 、探头性能：

5.1麦克风的声压值 94db ± 2 db spl；

5.2麦克风灵敏度 小于-30 db

5.3 扬声器（spk1）和扬声器（spk2）分别产生1000hz的声信号时，其声压值：79db ± 3 db spl；

5.4扬声器（spk1）和扬声器（spk2）同时工作时，其声压值：60db ± 3 db spl.

6、语言显示： 中文

7 、dpoae性能：

7.1刺激声 纯音

7.2频率：800 hz , 1600 hz , 2400 hz , 3200 hz误差 $\pm 5\%$ 。

7.3听力级范围：50db ~ 80dbspl分级可调，每级5dbspl，实际输出与显示值误差不大于 ± 2 dbspl。

（二）基本配置

1、主机：1台

2、热敏打印机：1（台）

3、探头：1个

4、探头套：60个

5、声导管：20个

6、数据线及软件光盘：1套

中国疼痛康复理疗交流 236839807

基层医院诊所技术交流 192480390

更多产品分类：

康复理疗<http://www.yoogoog.com/category-2.html>

康复训练<http://www.yoogoog.com/category-80.html>

注射穿刺<http://www.yoogoog.com/category-210.html>

医用仪器<http://www.yoogoog.com/category-197.html>

手术设备<http://www.yoogoog.com/category-288.html>

病房用具<http://www.yoogoog.com/category-6.html>

联系方式：4006828820

网址：www.yoogoog.com www.4006828820.com

在线qq：4006828820

邮 箱：1280818980@qq.com