

北京上海天津重庆电动卷膜器厂家

产品名称	北京上海天津重庆电动卷膜器厂家
公司名称	漳州大地轻钢结构有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:FG 型号:FG60
公司地址	漳州市芗城区
联系电话	0596-3226232 15880588821

产品详情

销售热线电话：15880588821 fg-60w,80w,100w电动卷膜器是我公司开发制造的最新一代温室卷膜通风降温设备，取代传统手动卷膜器以实现快速卷、放膜及温室环境的自动控制。它具有重量轻、输出扭矩大、输出自锁、行程调节精度高、调节范围大、防雨水、防结露及耗电量低等特点，适用不同气候条件下使用，是现代日光温室和连栋大棚的最佳选择。

fg-60w,80w电动卷膜器性能参数：

电卷膜器型号	fg-60w	fg-80w
额额定电压	dc24v	dc24v
额额定电流	2.5a	3.2a
最最大输出功率	84w	96w
额额定功率	60w	80w
最最大输出扭矩	60n.m	70n.m
输输出轴转速	4.0rpm	4.0rpm
卷卷膜管最大转动圈数	55圈	55圈
行行程调节精度	2mm	2mm
巨卷膜长度	90m	110m

外形尺寸	长240mmx宽102mmx高140mm	长230mmx宽102mmx高140mm
卷膜器本体重量	3.0kg	3.2kg

一、fg-60w电动卷膜器电源配备说明：

1. 电动卷膜器须用输出电压24v直流专用电源供电，也可用输出电压24v的蓄电池供电。
2. 电源应具备正负极换向开关。
3. 电动卷膜器工作前，电源换向开关应处于“停止”位置。

二、fg-60w电动卷膜器行程调节操作说明：

1. 松开电动卷膜器的两个行程调节钮上的锁紧螺钉，转动行程调节钮，使两个齿环凸台均未压在微动开关触点上。扳动电源的换向开关电动卷膜器开始工作，此时确认电源换向开关的“卷膜方向”、“放膜方向”位置。
2. 将电源换向开关置于“卷膜方向”位置，用手转动任意一个行程调节钮，使齿环凸台压住微动开关的触点（能感觉到咔嚓声），此时电动卷膜器电机若停止转动，说明此调节钮是用来调整“卷膜”方向行程的。若电机未停止转动，说明另一调节钮是用来调整“卷膜”方向行程的。
3. 将电源换向开关置于“卷膜方向”位置，用手旋转“卷膜方向”行程调节钮调节卷膜行程，在确认卷膜行程后，轻轻拉起旋钮。将电源置于“放膜方向”位置，用手旋转“放膜方向”行程调节钮调节放膜行程，在确认放膜行程后，轻轻拉起旋钮。

三、fg-60w电动卷膜器使用注意事项：

1. 运输及安装过程中防止摔伤及磕碰电动卷膜器。
2. 严禁超出电动卷膜器的输出扭矩使用范围。
3. 用户使用中若发现电动卷膜器出现故障请勿自行拆卸卷膜器本体。