

快干金属专用胶水

产品名称	快干金属专用胶水
公司名称	东莞市巨乐电子材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:信力 型号:XL-310
公司地址	1878549855@qq.com
联系电话	0769-33214810 13412522326

产品详情

xl-310

低气味、低白化型

产品介绍

xl-310胶水是以 - 氰基丙烯酸乙酯为主，加入增粘剂、增稠剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等，通过先进生产工艺合成的单组份快速固化胶粘剂。

xl-310胶水为单一成份，无溶剂，无需添加触媒、加热或加压之粘接剂，只需要微薄的一层胶水，它便能利用空气中的大气湿度产生高度聚合，达到最佳之贴接效果。

产品特点

无白化、低粘度、低气味，粘接后产品表面洁净无玷污；

高强度，固化速度快，固化物无毒等特点。

推荐用途

主要用于各种塑料、橡胶的无白化粘接，广泛用于玩具、化妆品、工艺品、仪表仪器、电器、光学产品的快速粘接。

物理特性

产品型号： xl-310

产品类型： 低气味、低白化型烷氧基乙基

胶体颜色： 无色透明液体

胶体粘度： 45mpa.s

胶体密度： 1.10

最大填充间隙： 0.10mm

剪切强度： 18mpa

温度范围： - 54 ~ + 80

固化速度(初固/全固)： 5秒/24小时

使用方法

使用时先清洁粘接面、除净油污；

然后在结合面涂胶、涂胶量要适中，可套上针头或pe滴管后使用，得以控制胶水流量；

吻合胶接面并适当施力加压，稍待片刻即可粘牢。24小时达到最大粘接强度；

使用完毕后请将胶水存放在阴凉干燥处。

健康和安全

本品粘着迅速，防止操作中皮肤、衣物被粘着；

本品具弱催泪性，慎防溅入眼内，若因意外，立即以大量清水洗涤并送医，清洗眼睛时，可使用稀碳酸氢钠溶液；

当有溢胶时，可用丙酮或解胶剂去除余胶，大量泄漏时可以用水固化后再刮除；

使用时注意保持工作场所通风。

装卸和贮存

必须根据国家标准规定，按照易燃易爆品要求装卸和贮存；

建议的贮存温度为25℃以下，为延长保存时间可用冰箱冷藏；

贮存期12个月，过期经试验合格，可继续使用。

包装规格

产品包装规格为：20g/支，10支/盒；或1kg/瓶

包装容器均为:pe塑料瓶。