

# 薄膜撕裂强度测试仪 埃莱门多夫法撕裂度仪 塑料薄膜撕裂度测试仪

产品名称	薄膜撕裂强度测试仪 埃莱门多夫法撕裂度仪 塑料薄膜撕裂度测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:SLD-1000Z 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 薄膜撕裂强度测试仪 埃莱门多夫法撕裂度仪 塑料薄膜撕裂度测试仪

撕裂强度测试仪是一种用于检测薄膜、塑料包装、软包装材料和薄片撕裂强度的设备。埃莱门多夫法是一种常用的检测方法，它具有简单、快速、准确等特点，适用于各种材料的撕裂强度测试。

撕裂强度测试仪通常由机架、夹具、传感器和测试软件等组成。测试时，将待测材料固定在两个夹具之间，传感器会测量材料的撕裂力，并将数据传输到测试软件中进行分析和处理。

埃莱门多夫法是一种静态力学测试方法，其测试原理是将待测材料撕裂成两个部分，记录撕裂过程中最大撕裂力和撕裂声速，并根据公式计算出材料的撕裂强度。该方法具有操作简单、精度高、稳定性好等优点，适用于各种材料的撕裂强度测试。

在使用撕裂强度测试仪进行埃莱门多夫法测试时，需要按照以下步骤进行操作：

- 1、将待测材料固定在两个夹具之间，确保材料平整、无褶皱，并将传感器调整到合适的位置。
- 2、打开测试软件，选择埃莱门多夫法测试模式，输入待测材料的厚度、宽度等参数。

- 3、开始测试，手动将材料撕裂成两个部分，过程中要保持速度均匀。
- 4、测试完成后，观察测试结果，包括最大撕裂力、撕裂声速和撕裂强度等指标。
- 5、根据测试结果对材料进行评估，确定其是否符合生产和使用要求。

撕裂强度测试仪具有广泛的应用领域，如塑料包装、纸张加工、软包装材料等领域。通过埃莱门多夫法进行撕裂强度测试，可以有效地评估材料的力学性能和使用性能，为产品的设计和生产提供有力支持。

## 技术参数

摆体容量 200gf、400gf、800gf、1600gf、3200gf、6400gf

分辨率 1mN

试样夹持 气动

摆体释放 气动

外形尺寸 450mm × 340mm × 530mm（长宽高）

重量 0kg

工作温度 5 -35

相对湿度 70%RH

电源 220V 50Hz

物理性检测仪器在我们的日常生活中扮演着重要的角色，它们可以帮助我们了解物体的属性、性能和状态。这些仪器利用各种物理现象，如压力，拉力等来检测物品，广泛应用于各个领域。常见的物理性检测仪器有很多，这些仪器具有各自的特点和使用方法，同时，这些仪器也都需要定期维护保养，以保证其精度和使用寿命。物理性检测仪器在工业、建筑、食品等各个领域都有广泛的应用。在使用物理性检测仪器时，需要注意安全和操作规范。要根据仪器的说明书和操作指南进行规范操作，以保证检测结果的准确性和仪器的正常运转。是利用物理现象进行检测的一种工具，具有精度高、操作方便等特点。在工业、建筑、食品等领域有着广泛的应用前景。通过了解和掌握这些仪器的基本原理、使用方法和维护保养知识，我们可以更好地发挥它们的作用，提高生产效率和生活质量。

薄膜撕裂强度测试仪 埃莱门多夫法撕裂度仪 塑料薄膜撕裂度测试仪

此为广告