

# LC-32糖度计

产品名称	LC-32糖度计
公司名称	上海微川精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金沙江西路1555弄西郊商务区392号7层
联系电话	021-22816694 18964809521

## 产品详情

### 简单介绍

lc系列糖度计是用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度或折射率。广泛应用于制糖、食品、饮料、油品检测等工业部门及农业生产和科研中。适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量、适用于果酱,糖稀,液糖等含糖分较多产品的糖度测量、适用于果汁,品质管理,发货前检验等。此外,vt系列糖度计在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用,同时也可以用来检测切削液等油品的浓度。

### 糖度计 的详细介绍

lc系列糖度计的原理是当光线通过不同浓度的液体时会产生不同的折光角度,通过比较折光角度得出液体浓度值。折光仪据此原理设计而成。该产品具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、价格低廉等优点,能满足不同用户的检测要求。在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。还可用来控制各种工业溶液的浓度(如切割液和磨削液、淬火液等)。

系列	型号	量程	最小刻度值	尺寸(mm)

糖

lc-05	0~5%	0.10%	30*40*205
lc-10	0~10%	0.10%	30*40*205
lc-20	0~20%	0.10%	30*40*205
lc-32	0~32%	0.20%	30*40*170
lc-62	28~62%	0.20%	30*40*160
lc-82	45~82%	0.50%	30*40*140
lc-50	0~50%	0.50%	30*40*150
lc-80	0~80%	0.50%	30*40*155
lc-92	58~92%	0.50%	28*40*140
lc90	0~90%	0.50%	30*40*145

盐	lc-10s	0~10%	0.10%	30*40*205
		1.000~1.070	0.001	
	lc28s	0~28%	0.20%	30*40*205
医用	lc-11	sp : 0~12g/dl	0.2g/dl	30*40*170
		u.g : 1.000~1.050	0.002sg	
		nd : 1.3330~1.3600	0.0005nd	
	lc-12	sp : 0~12g/dl	0.2g/dl	30*40*170
		u.g : 1.000~1.050	0.002sg	
	冰点	lc-14	b: 1.100-1.400sg	0.01sg

		e: -50 -0	1	
		p: -50 -0	1	
		c : -40 -0	5	
酒精	lc-80w	0~60% , 60~80% v/v	1% , 2.5%	30*40*205
	lc-25w	0~25%vol	0.20%	30*40*160
		0~40%brix	0.20%	
乳化液	lc-15	0~15% m-10	0.50%	30*40*170
		0~15% mdt		