

# 盐雾试验箱

产品名称	盐雾试验箱
公司名称	宁波市高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高天 型号:GT-Y-系列
公司地址	宁波市鄞州区长寿南路126弄110号
联系电话	0574-88005065 180-6756-7982

## 产品详情

### 盐雾试验箱

盐雾试验箱简介：

型号：gt-y-60

gt-y-90

gt-y-120

gt-y-160

工作室尺寸（mm）：600\*400\*450

900\*600\*500

1200\*800\*600

1600\*1000\*600

盐雾试验箱的主要特点：

有用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位功能，试验不中断。

精密玻璃喷嘴经可调雾气，雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散，并自然落于试卡片，并保证无结晶盐阻塞。

温度控制器使用数字显示，pid控制误差 $\pm 0.1$ 。

双重超温保护，水位不足警示解保使用安全。试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。

饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿。并提供试验室所需之湿度。

符合标准：gb10587-89、gb2423.17-93、《电子产品基本环境试验规程ka：盐雾试验方法》

盐雾试验机使用温度：

依cns、jis、astm可设定型：

a) 盐水试验法：

(1) 试验室：35 ± 1

(2) 饱和空气桶：47 ± 1

b) 耐腐蚀试验法：

(1) 试验室：50 ± 1

(2) 饱和空气桶：63 ± 1

盐雾试验机喷雾方式：

(a) 锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。

(b) 喷嘴台湾：玻璃喷嘴材质pyrex之精密玻璃喷嘴

(c) 喷雾量：1~2ml/80cm<sup>2</sup>1hr

盐雾试验机除雾方式：藉空气挤压将雾气排出 九．控制系统：

(a) 试验室温度控制台湾0~99.9 精度0.1 (双数位显示) vertex厂制vt4810 pid自动演算1只。

(b) 加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只 (西欧制品)

(c) 饱和空气桶温度控制器台湾0~99.9 , 精度0.1 (双数显示) vertex厂vt4810pid自动演算1只。

(d) 时间控制器anv ah5r-2 1只

(e) 积时器：0~9999.9 hr 台制 risesen1只

1.一次调压阀：附压力表1组 (先行调压於2~2.5kg/cm<sup>2</sup>)

2.二次调压阀：台制调压阀1/4" pt, 压力0~4.0 kg/cm<sup>2</sup>可调式 (喷雾压力调节於1.0kg/cm<sup>2</sup>)

3.压力表：2 kg/cm<sup>2</sup> 1只, 精度0.1 kg/cm<sup>2</sup>。

(g) 法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。

- (h) 士林电机电磁接触器1只
- (i) 台制ston ly2n保护电驿1只
- (j) 台制ston my2n保持电驿4只
- (k) yct v2a702-03 电磁阀4只

盐雾机的安全装置：

- (a) 水位控制器1组
- (b) 状态警示灯3只
- (c) 超温保护开关2组

高天试验设备有限公司专业研发、生产、销售：恒温恒湿试验箱

，步入式恒温恒湿房，高低温冷热冲击箱

（两箱与三箱式），线性恒温恒湿箱

，氙灯老化试验箱，紫外光老化试验箱，砂尘试

验箱，三综合环境试验箱

，影像测量仪，三次元（三坐标测量仪），盐

雾试验箱，电磁式振动台

，模拟运输振动台，高低温试验箱，恒温老化房，跌落试验机（双翼、单翼、手机跌落），纸箱破裂强度试验机，纸箱抗压试验机，拉力试验机，落球冲击试验机等。

若您需要更详细

的了解宁波高天试验设备有限公司的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065 欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.gaotianyq.cn/>

因为专业 所以值得信赖！

真切关注 聆听您的感受！

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！