

# 供应快干胶点胶机、AB胶点胶机、T-771

产品名称	供应快干胶点胶机、AB胶点胶机、T-771
公司名称	深圳市鑫力达工业胶料辅料行
价格	.00/台
规格参数	品牌:拓嘉 型号:T-771
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)
联系电话	13823750013

## 产品详情

功 能：

1, 控制单动点胶阀或点胶针筒内胶水等液体的定量供给。

2,

t-771

型微型点胶机是针对胶水等液体需要定量供给场合而设计的点、线涂胶控制器，数字式电路计时控制可保证点胶机的精度和可重复性点胶周期，消除普通点胶机直接使用数显机械式计时器导致的重复误差。

t-771

型微型点胶机安装有可调节负压发生装置，可根据胶水的粘稠度不同而调整对针筒内胶水产生的回吸力，保证点胶结束时针头处及时收胶并防止胶水溢漏；外部旋钮式调节，操作方便、简单。

点：

1, 数字电路定时控制器；

2, 真空负压可调至380毫米汞柱；

脚踏板控制或外接自动化设备信号源

配有两个终端点胶头,可双人同时操作

用液体：

黑胶.硅胶.黄胶.uv胶.smt红胶.水晶胶.螺丝胶.喇叭胶.木工胶.防磨胶.砂胶.油漆.银浆.阻尼剂.焊锡膏.环氧树

脂.磁流体.松香油.酒精.清水.油墨.润滑油.药液.

技术参数：

电源:ac 220v  $\pm$  10%                      50/60hz ；

功耗:16va

气压源:max 9.5kg/cm<sup>2</sup>(0.94mpa)干燥压缩空气；

气压调整范围：0.2 ~ 7.0kg/cm<sup>2</sup>(0.02 ~ 0.69mpa)；

涂胶时间调整范围：可根据实际需要使用分四个时间段进行调节：

0.01 ~ 1sec(用于精密微量点胶)；

0.01 ~ 4sec(用于普通小胶量点胶)；

0.01 ~ 10sec(用于普通胶量或粘稠较高场所)；

0.01 ~ 30sec(用于大胶水量或粘稠较高场所) ；

动作方式：定时吐出胶水、连续吐出胶水；

涂胶开始信号：脚踏开关等无源的常开(n.o.)触点输入(触点容量      dc5v20ma      )

( 切换内部选择开关可进行dc5v、dc12v、dc24v加电压输入转换)、输入信号自锁；

涂胶结束信号:采用继电器常开(n.o.)触点输出,容量ac250v3a、dc30v3a；

真空功能：内含真空发生器；

使用温度范围:+0 ~ +45 ；

外形尺寸(mm):350(w)x215(d)x150(h)；

重量：4.5kg；

附件:脚踏开关。