T/CPQSC011-2023潮玩手办模型盲盒玩偶产品报检资料及质检报告

产品名称	T/CPQSC011-2023潮玩手办模型盲盒玩偶产品报 检资料及质检报告
公司名称	广东杰信检验认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:质量自控、销数,进出口 检测对象:潮玩手办盲盒模型玩偶 检测周期:5-7
公司地址	广州市天河区中山大道建工路19号2楼
联系电话	13760668881 13760668881

产品详情

T/CPQS C010-2022《鉴赏收藏用潮流玩偶及类似用途产品》标准于2022年3月15日"消费者权益日"正式发布。该标准由我们总部实验室IQTC牵头研制,消费品质量安全促进会负责归口管理,是我国潮玩团体标准。该标准从质量安全、消费权益、监督等角度出发,引导我国潮玩及其"盲盒"产业从"无序化扩张"到"规范化发展",为潮玩商品的监管提供技术支撑,引导潮玩包括"盲盒"等生产产业规范化发展。

标准适用范围 潮玩一般指以动漫IP、影视剧IP、原创IP等为形象基础,外形及功能仿真度较高、做工精细的产品。本标准适用于供14岁以上青少年及成人鉴赏收藏用潮玩。 该标准参考欧盟标准及经验做法,从产品设计意图、精细程度、陈列区域、产品编号、价格等多方面进行对比,给出了供14岁以上青少年及成人鉴赏收藏类潮玩与传统玩具的划分指引,有效厘清产品界限。

标准主要技术内容 1、材料安全该标准参照我国玩具强制性安全标准,设定对儿童健康有严重伤害风险的可迁移元素(8重金属)及增塑剂(3种)的限量要求,有效降低产品被儿童误用造成的化学伤害风险。 2、物理性能该标准从外观质量、气味、涂层附着力、耐腐蚀性和耐温性等方面进行规范,设定噪音、磁体和磁性部件安全的要求,大大降低产品听力及磁体伤害风险。 3、带电性能考虑到消费者接触带电潮玩的过程中,可能出现的风险,新标准对带电潮玩的电池室、温升、耐潮湿、工作电压等方面进行了限制,从而降低触电风险。

另外,《鉴赏收藏用潮流玩偶及类似用途产品挥发性有机物(VOC)安全限量及测试方法》(T/CPQS C011—2023)团体标准以于2023年12月29日发布并实施。该标准对潮玩产品可能存在的甲醛、甲苯、乙苯等挥发性有机物质制定了严格的标准,并提供了科学可靠的测试方法,确保消费者健康安全。标准的发布实施将有力推动潮玩产业的健康、自律、可持续发展。

我们总部实验室可以针对各类手办、收藏模型、盲盒、潮流玩偶参考T/CPQS C010-2022和T/CPQS C011—2023标准做相关测试,出具质检报告。有需求的企业可以与我们联系。联系人:邹工

本文图片源于网络,如有侵权请联系删除。谢谢!相关资讯 2023年12月29日,消费品质量安全促进会发布了《鉴赏收藏用潮流玩偶及类似用途产品 挥发性有机物(VOC)安全限量及测试方法》(T/CPQS C011—2023)团体标准。该标准为国内潮玩挥 发性有机物限量标准,对潮玩产品可能存在的甲醛、甲苯、乙苯等挥发性有机物质制定了严格的标准, 并提供了科学可靠的测试方法,确保消费者健康安全。该标准的发布实施将有力推动潮玩产业的健康、 自律、可持续发展。 手办、潮玩似乎已经成为了当下年轻人的办公伴侣,它是一种极具个性化的表达, 也充分地释放自我,在方寸之间营造无限的空间,同时也是对当下打工人消费心理,的一种的捕捉。 随 着文化产业逐渐发展、消费水平不断上升,消费者对于文化产品的需求逐步增加与升级,围绕影视、动 漫、游戏等知识产权的周边授权商品产业也正处于高速发展中,潮玩行业必将借势发展。 五百一十一条对当事人合同内容约定不明确部分如何填补作了相应规定,其中,质量要求约定不明确的 ,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准 的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行 。因此在统一国家标准、行业标准有待完善的情况下,为了避免不必要的纷争,针对买卖、定作的特殊 产品,当事人应当在合同中明确约定参照适用的质量标准,或对重要参数指标作出约定,未能及时明确 的,应当积极沟通予以确定,并尽快形成书面补充协议或留存相应书面证据。 行业资讯 Kalrez部件应用 于光电制造不论在晶片型还是薄膜型光伏生产过程中,Kalrez部件均具有广泛的化学兼容性和优良的热稳 定性。Kalrez部件可帮助使用等离子体、高温和腐蚀性学品的重要光伏晶片加工设备密封可靠性。光伏制 造商们为了延长正常运行时间、产量,开始使用更有效同时更具腐蚀性的化学品和更高的温度,使得制 造工艺面临更多的压力。由于密封材料的不相容而导致的计划外维护,会干扰生产计划、造成停工。 OB C技术跨越了以前性价比的鸿沟,能够为客户提供除苯TPEs之外更多的选择。OBC混合物具有更好的压 缩比、热老化性能、耐化学品性能和可加工性,同时还具有更好的抗撕裂强度和抗拉伸强度,并改善了 外观。这种材料可以挤出薄片材或管材,其强度和弹性可以使其加工成薄膜而不撕裂。该材料的硬度为 邵氏:3~75,甚至范围可以更宽,达到9或者更高。Exact塑料与Vistamaxx可以被混配而改善TPO性能, 用于生产汽车内饰件和非汽车部件。 DKM-RL28橡胶注射机是德科摩橡胶机研发团队凭借多年的设计经 验和大同集团的大型两板机技术研发成功的,同时该项目也是广东省省级财政支持技术改造项目,DKM -RL28橡胶注射机主要应用于252KV空心复合绝缘子的一次成型加工和55KV空心复合绝缘子的两次(或三 次)成型加工,具有效率高、节省能源、操作简易,维修方便等众多优点。由于DKM-RL28所成型的橡

胶制品的尺寸大、体积大、结构较复杂,橡胶材料的粘弹性、热敏性特征,需要解决塑化、注射、充模、硫化过程中的排气、压实、均化、流动、热传导、热平衡问题,因此在设计开发的过程中通过多种措

施成功达到对系统的温度、压力、速度、等高精度的控制。