

绝缘油腐蚀性硫检测-银片试验

产品名称	绝缘油腐蚀性硫检测-银片试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 服务范围:全国 检测类型:第三方检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

试验步骤

1.试样不应过滤。在按7.1条规定处理后的烧瓶中加入100mL试样，用干净的镊子把按规定准备好的银片夹角倒立着放于烧瓶瓶底，把用少量试验油润滑过的塞子塞在烧瓶上，不要塞紧。

2把装有试样的烧瓶放入100 ± 2 的烘箱，保持18h 30min。

3试验时间到后，用镊子从烧瓶中取出银片，用丙酮彻底洗去油污，在日光下观察银片表面，银片表面与光线成45°以避免强光照射，与处理后的新银片对比，确定银片的变色情况。

GBT-1240绝缘液体腐蚀性硫测定仪适用标准：ASTM1275B和IEC62535。快速检测腐蚀性硫化物，通过彩色对比图确定是否存在腐蚀性硫化物及腐蚀程度。