

# 出售蠕动式点胶机快干胶点胶机SP-420

产品名称	出售蠕动式点胶机快干胶点胶机SP-420
公司名称	深圳市希普电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:sp 型号:420
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍一路95号4楼
联系电话	086 0755 27472473 18814367552

## 产品详情

【产品名称】 高精度显示蠕动式点胶控制器

【产品型号】 sp-420

- 1.采用独创的耐磨的转子机械装置，有效延长管子的使用寿命，更好的节约生产成本
- 2.采用背光显示屏，使点胶参数直接明了
- 3.操作更方便的手动开关控制
- 4.无需气压，操作方便快捷
- 5.最高至0.1度蠕动量的点胶精度
- 6.带有功能快捷键，且安装非常简单，没有令人讨厌的调整工作
- 7.标准的电平信号输入接口，可随意搭载自动化设备来控制

### 技术规格

控制方式

电子管道压缩方式

点胶功能模式

循环模式/定量模式/手动模式

回吸角度设定

0° ~360°

点胶间隔时间设定

0.01秒~99.99秒

最小点胶量

0.0001ml

出胶速度(转速)	0~200转分
重复精度	± 0.005%
特殊功能	漏胶防止用真空调整设置
输入输出信号	输入--无接点或有接点 输出点胶结束标准电平信号输出
电源功率	ac100v~110v、 60hz ac220v~240v、 50hz , 30w
外形尺寸	218mm × 118mm × 98mm
重量	3.5 kg

## 二. 全自动数控点胶模式

1. 将转换开关拨到time位置，指示灯亮。
2. 用dispense time键来设定点胶角度。

位于背部的setup四位吐出时间编程器拨码开关，通过拨动其可作16种吐出方式先择。模式设定如下：

### 模式开关状态

### 吐出方式及工作对应功能

	s1	s2	s3	s4	
f1	off	off	off	off	踩住脚踩开关，恒定持继吐出：松开停止吐出。
f2	on	off	on	on	踩一次脚踩开关，按设定时间理续吐出：再踩一次停止吐出。
f3	off	on	on	on	踩住脚踩开关，按设定时间速续吐出：踩开停止吐出。
f4	on	on	on	on	自动定时间连续吐出，踩住脚踩开关，松开关续上。

f5	on	off	off	off	踩动脚踩开关，按设定时间吐出一。
f6	off	on	off	off	踩动脚踩开关，按设定时间吐出二。
f7	on	on	off	off	踩动脚踩开关，按设定时间吐出三。
f8	off	off	on	off	踩动脚踩开关，按设定时间吐出四。
f9	on	off	on	off	踩动脚踩开关，按设定时间吐出五。
f10	off	on	on	off	踩动脚踩开关，按设定时间吐出六。
f11	on	on	on	off	踩动脚踩开关，按设定时间吐出七。
f12	off	off	off	on	踩动脚踩开关，按设定时间吐出八。
f13	on	off	off	on	踩动脚踩开关，按设定时间吐出九。
f14	off	on	off	on	踩动脚踩开关，按设定时间吐出十。
f15	on	on	off	on	踩动脚踩开关，按设定时间吐出十一。
f16	off	off	on	on	踩动脚踩开关，按设定时间吐出十二。

注：除f1模式，其它模式必设间隔时间才工作。

## 应用

插头接线、手机按键、遥控器按键、vcd、dvd光头、磁头、溶液分装点滴等精密机器的高精密吐胶作业场合

## 适用点胶液料

乐泰快干胶、瞬干胶、电解液、油墨、药液、油等粘度为10000cps以下的液体

## 用途

粘接、固定、点形涂布、线形涂布等