

# 颗粒度专用取样瓶

产品名称	颗粒度专用取样瓶
公司名称	西安卡尔德工控技术有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:caldee 型号:evc-120v
公司地址	西安市航天基地工业二路299号建工基地
联系电话	029-85831484 18092109133

## 产品详情

### 颗粒度专用取样瓶

颗粒度专用取样瓶是卡尔德工控的核心产品之一，颗粒度专用取样瓶可用于各种颗粒检测取样和测试使用，在中国叫法较多，又叫颗粒计数器清洁瓶、颗粒度取样瓶、颗粒度专用采样瓶、清洁净化瓶、清洁无菌瓶、颗粒度取样洁净瓶、颗粒度滤液瓶。

颗粒度专用取样瓶是通过卡尔德工控特有专利技术制造生产，专有技术有：清洁工艺-高频超声原位冲洗清洁（cip系统）；灭菌工艺-超高温紫外复合灭菌（uhtu系统）；烘干工艺-千万级真空清洁密封融合烘干（tmvsd系统）；检测工艺-

采用世界顶级颗粒计数器批次抽样监测、在线逐一检测（pc&opc系统）；包装工艺-结合世界著名的无菌包装厂商产品确保每一个独立产品的安全（svp系统）。

颗粒度专用取样瓶制造技术的有点：高质量的原位清洗（cip）有助于维持卓越和一致的产品质量，避免因生产受污染及原料浪费所带来的风险与费用。超高温灭菌处理是一种最新科技灭菌的高温处理技术。

uht英文全称为ultra high temperature，意即超高温。细菌等微生物在很短的时间内（2至10秒）被137至140摄氏度的高温消灭。逐一检测批次抽检法是目前最为重苛刻的监督检测方法，生产中每一个产品需通过跟踪检测，再从成品中进行批次抽检，达到100%的合格率。目前为卡尔德工控的特有监测手段。卡尔德在全球104多个地区和国家有可满足执行的标准：mil std 1246c、navair01 1a 17、usp 788、hb5 930、sae as 4059e、roct 17216、iso 11218、iso11500、iso4402、iso4407、gjb380、gjb420a/b、gb/t14039、sd/t313、dl/t1096、nas1638、iso4406等等380多个标准。卡尔德工控可按照iso3722《液压传动·取样容器清洗方法的鉴定》标准要求鉴定，颗粒度专用取样瓶清洁度可分级为：

军工：nas1638 00级、nas1638 0级、nas1638 1级、nas1638 2级；民品：nas1638 0级、nas1638 1级、nas1638 2级、nas1638 3级、nas1638 4级、nas1638 5级、nas1638 6级、nas1638 7级、nas1638 8

级；清洁空间清洁技术标准150粒/全取样空间体积.2/3规定取样体积，最高等级清洁度可达0.85um以上颗粒为0个！清洁度等级rcl不大于10个/100ml！技术领先。目前卡尔德合作领域：液压行业：液压元器件、液压系统、液压管、液压过滤器、液压滤芯、液压检测台、液压站、油缸等等生产单位及科研院所；

工控机械：履带吊、轮胎吊、挖掘机械、推土机械、环境机械等等相关企业；

电力行业：火力发电、水力发电、核电、风电、齿轮箱、发电机组、变压器等等相关产业监测；

特种行业：装甲机械、各类飞行器、地面飞行器、保障机械等等相关设备的检测；

卡尔德颗粒度专用取样瓶技术参数：

容积：10ml、20ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、110ml、120ml、150ml、180ml、220ml；  
产地：美国 品牌：caldee/卡尔德，请认准caldee/卡尔德商标，以防假冒！尺寸：bot hdpe 38mm  
材质：hdpe、pvc、pe、pet、pp等外观：透明、半透明、不透明；耐温：-70~100度 耐压：0.15mpa  
洁净：nas1638 0级、1级、2级、3级、4级、5级、6级、7级、8级，可定制；  
供应：现货供应 最小起订量：10只 验证方式：iso 3722 可接受各类检测机构的检测；  
可替代：各类进口颗粒计数器要求用取样瓶，完全符合pods样品瓶；lpa2样品瓶、s40样品瓶；  
配套性：可配套全球各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析取样、cqy-250d油液取样器。配套  
仪器：污染度检测仪、颗粒度检测仪、颗粒计数器 颗粒计数仪 颗粒计数系统 油液颗粒度分析仪等  
油液监测仪器