

亲水涂层摩擦力测试仪 解析

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 亲水涂层摩擦力测试仪 解析 |
| 公司名称 | 济南三泉智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 测量范围:20N、50N、300N、1500N 精度等级:0.5级 测量速度:1-600mm/min（无极变速） |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址） |
| 联系电话 | 18560126617 |

产品详情

亲水涂层摩擦力测试仪 解析

本文章摘抄自济南三泉智能科技有限公司！

医疗器械性能测试仪应用于医疗器械包装、注射针、穿刺针、输液针、注射器、医用辅料、输液器、血袋、麻醉穿刺包、手术刀片、导管等医疗器械产品，进行穿刺力、滑动性、拉伸强度、热合强度、剥离强度、拔开力、连接牢固度、密合性等力学性能试验。广泛应用于医疗器械生产厂家、包装厂、检测机构等单位。

技术特征

独具分级权限管理和数据查询功能,方便用户管理

系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

触摸屏显示,微电脑控制,方便快捷

仪器可自动存储数据，方便用户查询

进口传感器系统，测试精度在行业内遥遥lingxian，有效的保证了试验结果的准确性

一机具备拉压试验、剥离强度、连接牢固度、穿刺力等多项单独实验项目,满足不同材料测试需要

丝杠传动系统速度随意调节,保证试验速度及位移准确性

配备微型打印机,快速打印实验结果

通过调换不同夹具，可扩展进行多种试验项目

限位保护、自动回位等智能配置，保证用户的操作安全

技术参数

测量范围 20N、50N、300N、500N、1000N、1500N（可选其一或多个）

精度等级 0.5级

测量速度 1-600mm/min（无极变速）

机器尺寸 570mm × 430mm × 1170mm(长宽高)

重量 78Kg

环境温度 15 -50

相对湿度 最高80%，无凝露

工作电源 220V 50Hz

标准

YY/T 0148、YY 0285.1、YY 0613、YY 0174、YY 0321.1、GB 8368、GB 15810、GB15811、GB 14232.1、YY/T 0681.2

配置

标准配置：主机、微型打印机、拉伸夹具

选用配置：穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、正压密合性测试夹具、连接牢固度夹具、拔开力夹具、实验板、标准压辊等

物理性检测仪器在我们的日常生活中扮演着重要的角色，它们可以帮助我们了解物体的属性、性能和状态。这些仪器利用各种物理现象，如压力，拉力等来检测物品，广泛应用于各个领域。常见的物理性检测仪器有很多，这些仪器具有各自的特点和使用方法，同时，这些仪器也都需要定期维护保养，以保证其精度和使用寿命。

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

亲水涂层摩擦力测试仪 解析