

偏光应力仪 粉针剂瓶应力仪 注射剂瓶偏光应力仪

产品名称	偏光应力仪 粉针剂瓶应力仪 注射剂瓶偏光应力仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:YLY-03S 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

偏光应力仪 粉针剂瓶应力仪 注射剂瓶偏光应力仪

玻璃酒瓶偏光应力仪YLY-03，采用偏振光干涉法，能够准确检测玻璃酒瓶的应力值。这款仪器符合新版药包材要求，适用于各容量玻璃酒瓶内应力值偏光测定，广泛应用于制药企业、玻璃制品厂、质检机构。

下面，将简单介绍玻璃酒瓶偏光应力仪的使用原理，包括定性测量原理和定量测量原理。

（1）定性测量原理：

（2）玻璃酒瓶偏光应力仪采用偏振光干涉法，通过观察偏振场中的干涉色序，可以定性或半定量的测量玻璃酒瓶的内应力数值。

（3）定量测量原理：

（4）由光源发出的钠光通过起偏振镜后成为直线偏振光，再由直线偏振光通过有双折射光程差的被测试样和1/4波片后，其振动方向将旋转一定角度。角度Q的数值与被测试样的双折射光程差成正比，其关系式为： $\Delta n = \frac{589.3Q}{180} = 3.27Q$ 。当Q=1°时， $\Delta n = 3.27$ 纳米（每度相当于3.27纳米）。

通过以上原理，我们可以jingque地测量出玻璃酒瓶内的应力值，以便后续的再次加热灼烧以分散集中的应力。这款仪器不仅满足新版药包材要求，还可广泛应用于各个领域，为质检机构、玻璃制品厂和制药企业提供强有力的技术支持。

技术参数

仪器示值 0.1nm

测量误差 2nm

偏振场直径 150mm

检偏振片旋转角度 360°

光场边沿亮度 > 120cd/m

外形尺寸 220mm × 370mm × 480mm(长宽高)

重量 5Kg

工作温度 15 -50

相对湿度 80%,无凝露

工作电源 220V 50Hz

偏光应力仪 粉针剂瓶应力仪 注射剂瓶偏光应力仪

此为广告