

# 四川成都臻通批发FQY盐雾试验箱盐雾腐蚀试验箱

产品名称	四川成都臻通批发FQY盐雾试验箱盐雾腐蚀试验箱
公司名称	成都臻通贸易有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:臻通 型号:FQY
公司地址	成都市成华区建设北路三段2号龙湖三千星座A座1302室
联系电话	028-84428876 13018232775

## 产品详情

fqy盐雾试验箱是目前较普遍用来检验涂层耐腐蚀性能的一种方法。它被认为是评定与海洋气氛有密切关系的材料的有关性质的最有效方法，因为它可以模拟由湿度或温度，或者由两者共同引起的某些加速作用的基本条件。许多特种涂料（钢结构防腐蚀涂料/船舶涂料/汽车涂料和一些重工业用涂料）在制定相应的标准时都明确规定了必须通过多少小时的耐盐雾测试。目前国家标准gb/t1771 - 91《色漆和清漆耐中性盐雾性能测定法》基本等效采用国际标准iso 7253 - 1984《色漆和清漆 - 耐中性盐雾性能的测定》。盐雾腐蚀试验箱依据上述标准设计而成。

### 主要技术参数：

内外壳体均采用进口pvc硬质塑料板制成，耐腐蚀、抗老化、易清洁、无泄露现象。

塔式喷雾系统，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。

pvc盖可随时清楚看到箱内的测试物品和喷雾状况。采用水密封结构，无盐雾溢出。线路控制板及其它元器件均固定于便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖板，不仅美观，而且方便维护。

高精度p . i . d控温仪，误差为 $\pm 0.1$ 。国产表（标配）、富士表、howeywell（选配）。

连续或周期喷雾任选。

所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置，配电箱用耐火树脂制造。

双重超温保护，使用安全可靠。无结晶玻璃喷嘴

### 订购信息：

名称	型号	工作室尺寸 (d×w×h)	技术参

盐雾腐蚀试验箱	fqy010	450 × 600 × 400 mm	温度范围：+
盐雾腐蚀试验箱	fqy030	900 × 600 × 500 mm	温度均匀度 温度波动度 盐雾沉降率：1

详细说明：1.电源：220v 单相2kw 50hz 2.材料：

- (a) 试验室采用进口pvc聚乙烯板，厚度5mm，耐用温度在85。
- (b) 试验室密封盖采用进口欧洲亚克力板，厚度6mm。
- (c) 试药补充瓶采用隐藏式附水位表，清洗容易，不易破裂。
- (d) 压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。
- (e) 试验室篮架采平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方面完全一致，试验片放置数量多。

3.依cns.jis.astm规格，可设定式恒温控制：

- (a) 盐水喷雾试验：nss(中性)，acss(酸性) aass(乙酸盐雾试验) (1) 试验室：35 ± 1
- (2) 压力空气桶：47 ± 1 (b) 耐腐蚀试验：cass(醋酸铜)
- (1) 试验室：50 ± 1 (2) 压力空气桶：63 ± 1

4.空气供应系统：空气压力为1kg/cm<sup>2</sup>分两段式调整

第一次调整为2kg/cm<sup>2</sup>进口型空气过滤器并附有排水功能；第二次调整为 1kg/cm<sup>2</sup>压力。5.喷雾方式：

- (a) 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准。
- (b) 喷嘴：采用特玻璃喷嘴制成，可调整喷量之大小。
- (c) 喷雾量调式1-2mi (mi/80cm<sup>2</sup>/h) (16小时平均量)。(d) 喷雾方式：连续式6. 采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达on.off切换，温度精确，耗电量少，(加热管由高耐腐蚀加热系统：钛管制成)。

7. 控制系统：

- (a) 试验室温度控制器0-99.9，液晶型双数字无显示具有p.i.d自动演算，控制误差±0.3 (yangming)台湾.....1只
- (b) 压力空气桶温度控制0-99.9，液晶型双数字无显示具有p.i.d自动演算，控制误差±0.3 (yangming)台湾.....1只
- (c) 试验室加热槽液体膨胀安全温度控制1-120 (意大利c.a.e.m).....1只
- (d) 压力空气桶液体膨胀安全温度控制1-120 (意大利c.a.e.m).....1只
- (e) 数字显示时间控制0.1s-9999hr .....1只 (f) 积时器0-99999hr(意大利).....1只
- (g) 继电器(日本欧姆龙omron).....5只
- (h) 喷雾电磁阀(进口ksd).....1只
- (i) 除雾电磁阀 .....1只 (j) 板照光式押扣开关,可连续押扣20000次

(k) 加水系统：采用自动加水补充系统，(l) 盐雾密封水槽：采用自动加水方式 8.安全保护装置：

- (a) 低水位时，自动切断电源装置。(b) 超温时，自动切断加热器电源装置。

(c) 附安全警示灯装置。(d) 结束时警示灯自动警示。9.、内装品 fqy

- 030 (a) 喷雾塔 1套
- (b) 置物架 6支
- (c) 置物棒 8支 (d) 标准量筒 2支
- (e) 温度指示针 2支
- (f) 收集器 2支 (g) 玻璃喷嘴 1支
- (h) 湿度杯 1支 (定期更换)
- (i) 除雾系统 1组

、附件：

试药氯化钠(naci) 2瓶、量杯1只、操作说明书1本。保证书1份