

# 电导率仪，实验室电导率仪

产品名称	电导率仪，实验室电导率仪
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:华瑞博远
公司地址	北京市房山区沁馥园
联系电话	01059145131

## 产品详情

电导率仪 Idd-801中文台式电导率仪 Idd-801是市面上功能最强，使用最方便的一款电导率仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。主要特点

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。25 折算：温度补偿自动测量/手动输入。

超纯水自动温度补偿。防水防侵蚀设计。

网络功能：rs232双向通讯，可配打印机或t1ab1.0通讯与数据处理软件(选配)。

历史数据：存储3000个数据。记事本功能：记载200条信息。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机

可测量高纯水：配电极常数0.01 cm<sup>-1</sup>的钛合金电极和密封测量池。技术指标 显示方式：

中文液晶显示，中文菜单式操作 测量范围：100000 电极常数x (1 ~ 20000)  $\mu$  s/cm，0 ~ 99.9 0.01 ~ 20  $\mu$  s/cm；(配0.01电极)；0.1 ~ 200  $\mu$  s/cm；(配0.1电极)；1.0 ~ 20.00ms/cm；(配1.0电极)；10 ~ 200.0ms/cm；(配10.0电极)；分辨率：0.001  $\mu$  s/cm、0.1 电极常数：0.001 ~ 15.0 cm<sup>-1</sup>间由软件设定 温补范围：自动/手动0 ~ 99.9 温度系数：0 ~ 10%/ (以25 为基准) 精度：±0.5%fs，±0.3 通讯接口：rs232双向通讯 电源：ac220v ± 22v，50hz ± 1hz，外置电源

工作条件：环境温度0 ~ 60，相对湿度 90 掉电保存：>5年 时钟精度：±1分钟/月

尺寸、重量202x202x68mm,1.0kg 标准配置：Idd-801二次表一台，ht10电源一个，cp-1.0的电导电极一支，t22温度电极一支，电极支架一套。北京华瑞博远科技发展有限公司 010 - 80336373 010 - 58431781 010 - 59145131 13439369862 地址：北京市房山区沁馥园

网址：<http://www.bjhrby.com>