

DDS-801中文台式电导率仪

产品名称	DDS-801中文台式电导率仪
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:华瑞博远
公司地址	北京市房山区沁馥园
联系电话	01059145131

产品详情

dds-801中文台式电导率仪 dds-801是市面上功能最强，使用最方便的一款电导率仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。主要特点

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。25 折算：温度补偿自动测量/手动输入。

超纯水自动温度补偿。防水防侵蚀设计。

网络功能：rs232双向通讯，可配打印机或t1ab1.0通讯与数据处理软件。历史数据：存储3000个数据。

记事本功能：记载200条信息。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机 可测量高纯水：配电极常数0.01

cm-1的钛合金电极和密封测量池。技术指标 显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作 测量范围：

电极常数x (1~20000) $\mu\text{s/cm}$ ，0~99.9 0.01~20 $\mu\text{s/cm}$ ；(配0.01电极)；0.1~200 $\mu\text{s/cm}$ ；

(配0.1电极)；1.0~20.00ms/cm；(配1.0电极)；10~200000.0ms/cm；(配10.0电极)；

分辨率：0.001 $\mu\text{s/cm}$ 、0.1 电极常数：0.001~15.0 cm-1间由软件设定 温补范围：自动/手动0~99.9

温度系数：0~10%/ (以25 为基准) 精度： $\pm 0.5\%fs$ ， ± 0.3 通讯接口：rs232双向通讯 电

源：ac220v $\pm 22v$ ，50hz $\pm 1hz$ ，外置电源 工作条件：环境温度0~60 ，相对湿度 90

掉电保存：>5年 时钟精度： ± 1 分钟/月 尺寸、重量202x202x68mm,1.0kg 标准配置：dds-801二次表一台，

ht10电源一个，cp-1.0的电导电极一支，t22温度电极一支，电极支架一套。

北京华瑞博远科技发展有限公司 010 - 80336373 010 - 58431781 010 - 59145131 13439369

862 地址：北京市房山区沁馥园 网址：<http://www.bjhrby.com>