

# 脱气仪厂家 脱气仪 天津海益达

产品名称	脱气仪厂家 脱气仪 天津海益达
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市瑞斯德科技有限公司

溶媒脱气仪为溶出实验提供溶出介质脱气和定量分配的仪器，脱气仪报价，具有自动吸液、在线加热、真空脱气、高精度定量供液、可变体积分配等功能。

溶媒脱气仪的主要特性：1、设计紧凑：通过手柄供液，方便对溶出杯直接加注。2、操作简便：液晶屏显示和触控操作，交互界面简单直观。同时还支持手柄直接操作和控制，单人即可独立完成溶出介质脱气和加注工作。3、在线加热：溶出介质在进行脱气前进行预加热，提高了脱气效率。同时节约了溶出介质在溶出仪中的加热等待时间。

4、高精度供液：溶出介质加注体积精度为设定体积的 $\pm 1\%$ 。

5、可变的分配体积：进行系统校准后，可在250ml到1000ml范围内进行快速设定。

真空脱气仪的主要特点：

- 1.外观简洁，大气，脱气仪，所占空间小。操作高度运用了人体工程学技术，操作方便。
- 2.采用液晶触摸显示屏，操作界面采用扁平化设计，时尚、直观、友好，使用简便。
- 3.一键进液、脱气、排液，方便快捷。
- 4.进液过程和排液过程均有计量，解决了人工量取的繁琐和误差。

- 5.加热、循环、真空三法合一，实现对溶液的脱气。
- 6.本设备有预约功能，可以提前处理液体，节省实验前期准备时间。
- 7.本设备装置用智能加热器，保证排出的液体达到实验温度要求。
- 8.本设备装置有紫外线杀菌装置，对液体进行灭菌，延长设备的维护周期。
- 9.可以设置多个使用账户，存储用户登录信息及实验记录。

## 1.装置的布置

拆开包装，移除设备，脱气仪厂家，开启万向脚轮的制动器，脱气仪多少钱，把它推到预定位置，确保平放在地板上，没有震动。把刹车踩到底。

## 2.静止设备

将此设备放置2个小时，在此过程中，不要使用它。

## 3.接通电源

放置2个小时后，把设备的电源与实验室的电源接通。请确认在AC220V的实验室电压。连接时应关闭仪表，以免造成故障。严禁使用带电的插头。

使用的交流电源应采用保护接地方式，并将仪表的外壳与三线插座连接，以保证设备的安全性。

## ZKT-25型真空脱气仪的研制

1.在预脱气液体容器中设置进气管，

在放置之前，一定要保证：

进水管干净，不会污染水体。

管道入口总是低于液体水平。

2.确认电源连接良好。

3.按下电源键，启动电源。

4.登陆帐号进行脱气作业。

5.按照使用指南来做。如有任何疑问，请与厂商直接联络。

脱气仪厂家-脱气仪-天津海益达由天津市瑞斯德科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市瑞斯德科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为仪器仪表元器件及器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!