

日本大金PFA AP-230ASL

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 日本大金PFA AP-230ASL |
| 公司名称 | 上海特氟邦新材料科技有限公司 |
| 价格 | 420.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:日本大金 品名:PFA 型号:AP-230ASL |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址） |
| 联系电话 | 15000911953 15216780004 |

产品详情

华东地区一级供应商上海特氟邦新材料科技有限公司专业销售供应NEOFLON AP-202/大金/PFA AP-202原厂原包江浙沪一级代理，品种齐全，诚信经营，童叟无欺，欢迎来电咨询订购，NEOFLON AP-202/大金/PFA AP-202现货供应原厂原包。

NEOFLON PFA AP系列全氟烷氧基 DuPont

Fluoropolymers

NEOFLON PFA

AP系列树脂与PTFE相同，具有优良的耐热性、耐化学性、耐候性，是一种可熔融成型的树脂。其中，高纯度的SH系列树脂，氟离子、微粒的溶出少，在半导体生产线的管材、阀门、晶圆载盘等方面得到广泛应用。可提供普通级、高纯度级、导电级产品。

特点

是四氟乙烯与全氟烷基乙烯基醚的共聚物，适用于挤出成型、注射成型、传递模塑成型等各种熔融成型法。

高纯度牌号产品的末端基进行了稳定化处理，在半导体生产线上得到了广泛应用。

具有优良的耐热性（在-200 到260 广范围的温度区域保持机械强度）、优良的耐化学性(几乎对所有化学品呈惰性)

优良的电气特性（高频下的低介电常数与低介电损耗因子、绝缘性）

非常优异的阻燃性能（极限氧指数 95Vol%, UL94V-0）

用途

NEOFLON PFA AP系列产品与PTFE同样，具有优良的耐热性、耐化学性、电气特性，可以采用各种熔融树脂成型方法进行成型。

复合注射成型零件

电线包覆材料

适用于高纯度介质的管、瓶

薄膜

耐腐蚀衬板

上海特氟邦现货供应NEOFLON PFA产品系列规格一览

NEOFLON PFA日本大金AP-201SH PFA粒子 溶脂20到30 注射成型 清晰度高 阻燃性

NEOFLON PFA日本大金AP-210 PFA粒子 溶脂1.00到 1.40 挤出成型

NEOFLON日本大金AP-202 PFA粒子 溶脂65 到 80 注射成型 电线护套

NEOFLON日本大金ACX-31 PFA粉状 静电喷射涂层 衬里电器用具涂层应用

NEOFLON日本大金AC-5820 PFA粉状 滚塑成型涂层 衬里涂层应用

NEOFLON日本大金AP-201 PFA粒子 挤出注射成型 溶脂20 到 30 薄壁部件电线护套

NEOFLON日本大金AC-5600 PFA粉状 静电喷射涂层可喷涂涂层 衬里涂层应用

NEOFLON日本大金AC-5539 PFA粉状 静电喷射涂层可喷涂涂层 衬里涂层应用 溶脂1.0 到 7.0

NEOFLON日本大金AP-210AS PFA粒子 注射成型 溶脂11 到 14 高温强度共聚物 抗静电性

NEOFLON日本大金AP-211SH PFA粒子 注射成型 溶脂10 到 18 半导体模制化合物 高温强度

NEOFLON日本大金AP-230AS PFA粒子 挤出 溶脂1.5 到 3.0 抗静电性清晰度，高

NEOFLON日本大金AP-231SH PFA粒子 挤出压缩模塑 溶脂1.5 到 2.5 半导体模制化合物

NEOFLON日本大金AP-230 PFA粒子 挤出树脂传递成型压缩模塑 溶脂1.5 到 2.5

NEOFLON日本大金AP-230ASL PFA粒子 挤出溶脂1.5 到 2.5 高温强度共聚物 抗静电性

NEOFLON日本大金AC-5500 PFA粉状 溶脂7

NEOFLON日本大金AP-215SH PFA粒子 注射成型 溶脂10 到 17

NEOFLON日本大金AP-230 PFA粒子 挤出树脂传递成型压缩模塑 溶脂1.5 到 2.5

NEOFLON日本大金AP-231SH PFA粒子 挤出压缩模塑 溶脂1.5 到 2.5

NEOFLON日本大金AP-210 PFA粒子 注射成型 溶脂10 到 17

NEOFLON日本大金AP-201 PFA粒子 注射成型 溶脂20 到 30

NEOFLON日本大金AP-201SH PFA粒子 注射成型 溶脂20 到 30 清晰/透明

NEOFLON日本大金AP-211SH PFA粒子 注射成型 溶脂10 到 17 清晰/透明

日本大金一级DAIKIN代理商，特氟邦可以为您提供AP-230ASL最新资讯：

DAIKIN NEOFLON PFA AP-230ASL的最新报价，您可以直接致电。

DAIKIN NEOFLON PFA AP-230ASL物性表及其相关报告，您可以邮件到TFB1688@163.COM。

如您对我们的DAIKIN NEOFLON PFA

AP-230ASL有任何疑问需要技术支持，敬请直接联系沙伯基础一级DAIKIN代理商，特氟邦。