

DAM 1铣刀 铣刀 广岛金属机械

产品名称	DAM 1铣刀 铣刀 广岛金属机械
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

?MAG-ISOVER管道保温保冷材料铣刀

MAG-ISOVER管道保温保冷材料

型号：

15A20，15A25，15A30，DAM-1铣刀，20A20，20A25，20A30，25A20，25A25，25A30，32A20，32A30，32A40，40A20，40A30，铣刀UAM-05，40A40

用途：管道保温、保冷和结露、防止工厂等严峻的环境下也能发挥稳定的性能。

特点：

筒状成形品

长度：全品种1m

所有品种除以二成

适用于公共建筑工程标准规格书（机械设备工程）。

因为是自由铰链式，能简单地施工配管。

人造矿物纤维保温材料JISA9504（F ）

国土交通大臣认定不燃材料（NM-8607玻璃钢保温板）

广岛金属&机械?Apex分散机特征

Apex分散机是一种无介质混合/分散机，可以通过对浆料施加高剪切力来进行乳化、混合、分散和原纤化等过程。

它由高速旋转的转子和定子组成，转子和定子之间形成非常窄的剪切间隙，通过此处产生较大的速度差来实现高剪切力。浆料受到这种很高的剪切力，DAM-015铣刀，在机内不到1秒的短时间内进行均匀处理。此外，由于所有浆料都通过转子和定子之间的间隙，因此即使在单次通过中也可以对整个浆料施加均匀的剪切力，从而易于小批量生产多种产品。通过简单地改变转子圆周速度等操作条件，单机即可实现对颗粒的低损伤分散和强分散力的实现。

特征：

1.支持乳化、混合、分散、解纤等多种工艺！只需改变操作条件即可处理各种工艺。可以轻松地建立各种的佳操作条件，并且可以进行多种产品的开发。除乳化外，还可用于纳米纤维（碳纳米管（CNT）、纤维素纳米纤维（CNF）等）的低损伤分散、固液/液液混合、解纤混合。

2.可均匀乳化、分散、混合！供给机器的所有浆料都经过高剪切间隙，因此受到相同的剪切力，因此可以一次均匀地进行处理。可以在短时间内加工均质乳液、胶束、糊剂等，即使使用小型设备也可以进行大批量加工。

与间歇式乳化罐容易产生不均匀的剪切力相比，可以产生均匀的浆料。另外，可以通过调整处理条件来控制浆料的温度。

3、单机可生产多种物理性质的浆料！只需改变操作条件，无需更换零件，即可轻松应对多种原材料和小批量、多品种生产。通过将其用作实验室机器进行实验，可以快速开发产品。

旋转过滤机基于错流过滤原理，形成与垂直于过滤表面的压力梯度平行的浆料流，从而使过滤表面滤饼层剥落并保持较薄，以保持较高的过滤速率。旋转过滤器是一种密封过滤器，通过搅拌板在圆盘状过滤器（滤布）表面附近高速旋转的机构实现错流过滤原理。与一般的错流过滤相比，可以形成高速的浆料流，即使是高浓度的浆料也可以进行高速过滤。可以处理含有亚微米以上粒子的浆料，也可以处理难处理的浆料。

旋转过滤机为加压密闭过滤机，铣刀，可连续回收浓缩浆料（滤饼），因此可连续进行脱水、洗涤、溶剂置换。另外，可通过旋转搅拌盘的扭矩变化来检测滤饼浓度，并通过自动操作控制滤饼浓度恒定。

还提供用于纳米颗粒过滤的陶瓷旋转过滤器。

陶瓷旋转过滤器是通过具有纳米级微孔的陶瓷过滤器高速旋转进行过滤，实现错流过滤原理的旋转陶瓷过滤器。将固定在空心旋转轴上的空心盘状陶瓷过滤器放置在密闭室内，通过旋转形成横流。通过控制陶瓷过滤器表面的滤饼层薄而恒定，可以降低过滤阻力，可以长期保持较高的过滤速度。浆料通过陶瓷过滤器过滤，滤液（清液）通过空心转轴收集，浓缩浆料从供给口对面的出口排出。通过多级安装陶瓷过滤器，可以增加尺寸。

陶瓷旋转过滤器利用小为7纳米的细孔陶瓷过滤器，可以对含有亚微米至纳米尺寸颗粒的浆料进行浓缩、洗涤和置换溶剂。由于过滤器表面流的扰动作用，还可以过滤纤维状纳米物质等难处理的浆料。

DAM-1铣刀-铣刀-

广岛金属机械由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东深圳的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。井泽贸易带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！