

FSY150B水泥细度负压筛析仪（环保型）

产品名称	FSY150B水泥细度负压筛析仪（环保型）
公司名称	杭州同祺仪器有限公司
价格	4860.00/台
规格参数	品牌:杭州同祺 型号:FSY-150B
公司地址	杭州市江干区大世界五金城5幢3单元301室
联系电话	0571-88396751 18072901368

产品详情

fsy-150b环保型水泥细度负压筛析仪

一、fsy-150b水泥细度负压筛析仪概述

负压筛析仪是一种新颖的粉末细度筛分测试仪，它是满足gb1345-91《水泥细度检验方法》新标准干筛法要求的专用仪器，用于水泥细度检验和水泥生产控制。该仪器具有筛分速度快、精度高、复演性好等优点，广泛应用于水泥质检站、水泥生产厂、科研院所和大专院校水泥物理性能检验实验室,在其它行业粉末细度测试中也获得应用。

二、fsy-150b水泥细度负压筛析仪参数

1、工作负压：-4000 ~ -6000pa

2、喷气嘴转速： (30 ± 2) rpm

3、负压筛内径：150mm

4、负压筛高度：25mm

5、筛析时间：120s

6、噪音： < 75 db

7、筛析测试细度：0.080mm

8、电源：ac220v

9、整机功率：900w

10、外形尺寸：500*300*780mm

11、净重：30kg

三、fsy-150b水泥细度负压筛析仪工作原理

fsy-150b环保型水泥细度负压筛析仪利用气流作为筛分的动力介质工作时，整个系统保持负压状态，筛网里的待测精粉末物料在旋转的喷气嘴喷出的气流作用下呈流态状，并随气流一起运动，其中粒径小于筛网孔径的细颗粒由气流带动通过筛网被抽走，而粒径大于筛网孔的粗颗粒则留在筛网里从而达到筛分的目的。若筛分系统中联用一只小型旋风收尘筒，则可把通过筛网的细颗粒从气流中收集，收集率可达90%以上，从而减少了吸尘器清灰次数。

四、fsy-150b水泥细度负压筛析仪使用说明

- 1、将仪器安放在水平的地面上，打开后门检查所有零部件是否正常安装。
- 2、称取水泥试料25g，倒入试料筛内并盖上筛盖，然后启动仪器，待停机后取下试样筛，将筛余物件倒入天平称量，得出筛析结果。
- 3、操作时应调整工作负压在-4000~-6000pa范围内。仪器在2min内自动停止
- 4、每次使用后，应用刷子将试验筛网两面轻轻刷清，并把筛网对着光线，检查筛孔后把试验筛保存在干燥容器或塑料袋内当试验筛堵塞时，可将其反置在筛座上，盖上筛盖反吸，再用刷子刷清，若筛网堵塞严重，可先将试验筛放在水中浸泡一段时间再刷洗。

5、若发现收尘瓶内水泥细粉快满时，应将收尘瓶从旋风筒上拔下来倒净后再重新装上。

6、吸尘器应注意定期清灰，以保持收尘袋清洁。