

# 矿泉水瓶盖正压法密封仪

产品名称	矿泉水瓶盖正压法密封仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三泉中石 型号:MFY-06 测量范围:0 ~ 1MPa ; 0 ~ 145.2psi
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 矿泉水瓶盖喷雾剂阀门包装袋三边封袋正压法密封仪

#### mfy-06智能密封仪

适用于多种行业材料密封性及破裂强度测定，广泛适用于食品、药品、汽车、救援、运输等行业。

#### 智能密封仪产品应用

矿泉水瓶盖 饮料瓶盖 喷雾剂阀门 软管 包装袋 三边封袋 复合圆筒 复合纸杯 无菌包装 臂夹 安全气囊 避孕套

各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏、蠕变试验性能的量化测定；

各种防盗瓶盖的密封性能及脱扣强度测试。包括可乐瓶盖、矿泉水纯净水瓶盖、饮料瓶盖等；

各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定；

各种气雾剂阀门的密封性能的测试。包括各种杀虫剂、摩丝、啫喱水、药用喷剂、自喷漆等；

各种三边封包装袋，热封强度测定

各种薯片圆筒及复合纸杯端盖开启力试验.

## 气雾剂阀门智能密封仪 技术特征

大液晶显示测试过程曲线、pvc操作面板,人性化设计

电脑软件操作系统,方便用户连接计算机进行数据保存、分析、打印

进口传感器系统,测试精度在行业内遥遥,有效的保证了试验结果的准确性

一机具备端盖脱离、防盗瓶盖、蠕变试验、软管试验、蠕变破裂、气雾剂阀门、蠕变到破裂等七项单独实验项目,满足不同测试需要

适用正压原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法

配备微型打印机,快速打印实验结果

通过调换不同夹具,可扩展进行多种试验项目

## 三边封包装袋智能密封仪 测试原理

通过向样品中注入一定压力气体,经过一定保压时间,仪器自动判断试样是否密封完好或者爆破时大压力值

## 矿泉水瓶盖智能密封仪技术参数

测量范围: 0~250kpa; 0~36.3psi (选配)

0~1mpa; 0~145.2psi (常规)

0~1.6mpa; 0~232.1psi (选配)

测量精度:  $\pm 1\%$ 误差

气源接口: 8mm聚氨酯管

机器尺寸: 480mm×330×150mm(长宽高)

重量: 8kg

## 气雾剂阀门智能密封仪环境要求

气源压力: 0.4mpa~0.9mpa (气源用户自备)

工作温度: 15 -50

相对湿度: 高80%,无凝露

工作电源: 220v 50hz

## 三边封包装袋智能密封仪 标准

gb 10440、gb 18454、gb 19741、gb 17447、astm f1140、astm f2054、iso 11607-1、iso 11607-2、gb/t

17876、gb/t 10004、gb/t 10005、bb/t 0003、bb/t 0025、qb/t 1871、ybb 00252005、ybb 00162002

## 矿泉水瓶盖智能密封仪 配置

标准配置：主机、测试架、微型打印机

选配装置：测试附件（约束板试验装置；开口包装试验装置；塑料防盗瓶盖密封性能试验装置；软管密封性能试验装置；气雾剂阀门密封性能试验装置；端盖开启力装置；密封桶；非标夹具）、通信软件、通信电缆

本产品的品牌为三泉中石，型号是MFY-06，测量范围为0~1MPa；0~145.2psi，测量对象是薄膜包装袋、塑料包装瓶，温度范围为15 -50（ ），电源是220v，尺寸为480mm×330×150mm(长宽高)（mm），重量是8kg（kg）