

RMT 15S溶媒脱气仪 RMT 15S溶媒脱气仪 海益达

产品名称	RMT 15S溶媒脱气仪 RMT 15S溶媒脱气仪 海益达
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

使用操作方法：1、安装调试：打开仪器包装箱，取出装箱单，逐条核对装箱物品是否齐全，检查有无损坏若无损坏，请按下述步骤进行操作。1) 放置仪器 打开包装箱，取出仪器，将其放置在试验台上。如有小车的型号，仪器安装到小车上即可。将手持机构放置在试验台或者小车上。2) 安装仪器 将进水管、出液手持机构和手持按钮航空插头安装到仪器上。3) 静置仪器 将本仪器静置2小时，RMT-15S溶媒脱气仪报价，期间不得对其进行任何操作。4) 连接电源 静置2小时后，将仪器的电源连接到实验室的电源上。确保实验室的电压为AC220V。连线时要关上仪器开关，避免损坏。禁止带电插拔。所用交流电源应有保护接地，通过三线插座使仪器机壳可靠接地，确保安全。

膜脱气仪此后烟气进入筒体。筒体是一个圆形筒体，水从除尘器上部注水槽进入筒内，RMT-15S溶媒脱气仪多少钱，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒随水流到除尘器底部，从溢水孔排走。在筒体底

部封底并设有水封槽以防止烟气从低部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，沉淀中和，循环使用。净化后的气体，RMT-15S溶媒脱气仪价格，通过筒体上部锥体部分引出，从而达到除尘目的。如在循环池中加入碱性水（PH值 9），可起到脱硫效果。

脱气膜是运用蔓延的基本原理将水里的气体，如二氧化碳、o₂除去的膜分离技术商品。脱气膜内配有很多的中空纤维，纤维的内壁有细微的孔，水分不可以根据这类小圆孔，而气体分子结构却可以越过。工作中时，流水在一定的工作压力下从中空纤维的里边根据，而中空纤维的外边在机械泵的效果下将气体持续的吸走，RMT-15S溶媒脱气仪，并产生一定的负压力，那样水里的气体就持续从水里经中空纤维向外外溢，进而实现除去水里气体的目地，脱气膜中配有很多的中空纤维可以扩张液气页面的总面积，进而使脱气速率加速。膜脱气设备的脱气可达到99.99%，出水量二氧化碳和氧气浓度可低于2ppb。可普遍用以电子器件、和加热炉补充水系统软件。

RMT-15S溶媒脱气仪-RMT-15S溶媒脱气仪报价-海益达由天津市海益达仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市海益达仪器设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为仪器仪表元器件及器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!