

安瓿瓶折断力测试仪 低硼硅玻璃折断力测试仪 药用安瓿瓶折断力测试仪

产品名称	安瓿瓶折断力测试仪 低硼硅玻璃折断力测试仪 药用安瓿瓶折断力测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	测量范围:0-300N (其他可定制) 测量精度:±0.5% 测量速度:1-500mm/min无极变速
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

安瓿瓶折断力测试仪 低硼硅玻璃折断力测试仪 药用安瓿瓶折断力测试仪

本文章摘抄自济南三泉智能科技有限公司！

概要。用于测量安瓿瓶颈与瓶身分开所需要的折断力,执行GB2637标准中对安瓿瓶包装的折断力试验的测

技术特征

- 彩色大液晶触摸屏显示,测试过程清晰明了,操作方便
- 系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
- 全球zhiming进口品牌传感器系统,测试精度在行业内遥遥lingxian,有效的保证了试验结果的准确性
- 全球zhiming进口品牌传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性
- 配置精密滚珠丝杠,无极调速,速度随意调节,保证试验速度及位移准确性
- 配备微型打印机,可打印设备完整试验信息
- 专业人性化夹具,可以任意更换适用于不同大小试样

技术参数

测量范围	0-300N (其他量程可定制)
测量精度	±0.5%
测量速度	10mm/min (1-500mm/min无极变速)
速度精度	±2%误差
位移分辨率	mm
支架距离	36、60mm
机器尺寸	350mm × 400mm × 540mm (长宽高)

重量 36Kg
环境要求
环境温度 15 -50
相对湿度 最高80%，无凝露
工作电源 220V 50Hz

参照标准

GB2637、YBB00332002-2015

产品配置

主机、微型打印机、折断力夹具、测试架

安瓿瓶折断力测试仪 低硼硅玻璃折断力测试仪 药用安瓿瓶折断力测试仪

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

安瓿瓶折断力测试仪 低硼硅玻璃折断力测试仪 药用安瓿瓶折断力测试仪

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！