

迷你零件送料器HSE 14 送料器 津泽机电科技

产品名称	迷你零件送料器HSE 14 送料器 津泽机电科技
公司名称	重庆津泽机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室
联系电话	13372628953 13372628953

产品详情

?SANKYOAIRTECH臭氧除臭装置SAT-15GFUN送料器

SANKYO AIR TECH臭氧除臭装置SAT-15GFUN

臭氧除臭装置Radica，SAT-15GFUN，SAT-30GFUN，SAT-OF15UJ-1，SAT-OF48KD，SAT-OF48YD，中央式臭氧除臭设备，SAT-024GDC4180N，SAT-030GDC4250E，SAT-050GDC6410E，臭氧分解式除臭装置，SAT-5TIHDN，臭氧喷雾除臭装置Radica Mist，SAT-OM06KFM，灯管式中央式臭氧除臭设备，SAT-006G4L100H

产品介绍

臭氧除装置Radica 是一种臭氧除臭剂，可以从现有建筑物到新建筑物的任何地方安装和携带。

由于产生低浓度臭氧，因此不仅可以在公寓垃圾堆放区等无人环境，送料器，也可以在医院候诊室、福利设施室等有人的环境中安全使用。

安装方式有“吸顶嵌入式”、“壁挂式”和“移动式”三种。由于可以单独安装，因此还可以根据要除臭和杀菌的位置和气味程度来设置臭氧量。

特点

纯臭氧的产生

由于它使用灯系统，因此可以产生不含NO_x（氮氧化物）或杂质的臭氧。

运行成本低

使用逆变器型冷阴极灯可延长灯管寿命并降低运行成本。

安全控制

由于带有定时器的自动操作，因此不需要操作。

中央式臭氧除臭设备

为和福利设施开发的臭氧除臭设备，可以用一个单元统一管理整个设施的除臭。

设备安装在机房内。装置内产生的臭氧从天花板出风口定期喷出，分解消除病房、客厅、候诊室、公共空间、餐厅、卫生间等各处的异味。

根据房间的大小和气味的大小，可以为每个出风口提供详细的支持。

另外，由于出风口是嵌在天花板上的，平坦而不显眼。

武藏野电子MUSASHINO精密抛光设备MA-150送料器

武藏野电子MUSASHINO精密抛光设备MA-150

精密抛光设备，迷你零件送料器HME-14，精密研磨装置，精密抛光装置MA-150，MA-200，迷你零件送料器HSE-14，MA-200e，MA-300e，MA-400e，手动抛光装置MM-200，自动喷雾装置MS-2

产品介绍

精密抛光装置MA-150

其体积小，易于进行精密抛光工作。

可以以更低的成本实现与MA-200e和MA-300e相同的抛光工艺。

特征

可安装在SEM、EPMA、TEM等旁边，一机多用。

通过设置定时器并安装自动磨料喷射装置MS-2，可以进行自动抛光工作。

非常适合使用小尺寸样品制备样品。

MA-150备有各种抛光夹具。

精密抛光装置MA-200

它是一种易于使用且高精度的抛光设备。适合制备研究和开发样品。

特征

MA-200的定时器功能和自动喷涂装置MS-2使自动抛光工作变得容易。

抛光精度可轻松实现 $1/10$ 以下的平面度和 μm 以下的表面粗糙度。

边缘无下垂、夹杂物无脱落，非常适合EPMA等评价。

适用于IC截面抛光、倾斜抛光、LN等光学晶体端面抛光。

我们为MA-200提供各种抛光夹具和附件。

精密抛光设备MA-200e

非常适合研究和开发的高精度抛光设备。兼容多种夹具和附件，功能可扩展。

特征

我们反复改进驱动系统和刚性，以实现减少振动和噪音的抛光工作。

使用液晶触摸屏的数字操作提高了可操作性。

现在可以使用触摸屏一次性管理各种抛光工艺的配方。

您可以继续使用上一代机器MA-200D的夹具和附件。

可以在短时间内对联锁机构、漏电断路器、紧急停止开关等安全作业选件进行追加规格变更。

我们为MA-200e提供各种抛光夹具和附件。

DA350-2香味发生器FUKUHARA福原

香味发生器，DA350-2，LM-20，LL-20，LSB-20，空气补充剂，AS350-2A

产品介绍

每次使用空气装置时都会释放出清新甜美的香味。

安装在空气干燥器和各种空气过滤器（福原AIRX过滤器）之后。

连接耦合器使其更容易拆卸。

（严禁1）请勿安装在未配备空气干燥器或各种空气过滤器的压缩机上。（因为排水）

（严禁2）不要安装在注油器之后。

空气清新剂更换方法

停止供气侧，打开手动阀，释放阀体内压缩空气，迷你零件送料器HME系列，并将压力调至“零”。未能将其设置为“零”可能会导致严重危害。

旋转主体将其移除。

清洁主机后，更换为补充空气清新剂。*请勿重复使用瓶子。

确保O形圈就位，转动本体，并拧紧，以免漏气。

如果无法用手转动，请用活动扳手握住底部的六角形并转动。

每次使用空气驱动器等时，会自动释放扁柏消毒成分（扁柏酚）和芳香成分。消除空气中飘浮的病毒、细菌等，防止工厂内，并以香味的放松效果提高工作效率。

安装在空气干燥器和空气过滤器之后。

迷你零件送料器HSE-14-送料器-津泽机电科技(查看)由重庆津泽机电科技有限公司提供。重庆津泽机电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！