

橡胶制品密度仪

产品名称	橡胶制品密度仪
公司名称	厦门雄发仪器仪表有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:雄发 型号:tw-300a
公司地址	厦门市同安区瑶江里162号6楼
联系电话	0592-5187269 18759278268

产品详情

橡胶制品密度仪,橡胶制品密度计,橡胶制品密度计信息,橡胶制品密度计报价,厦门雄发是橡胶制品密度计大生产厂家.数显橡胶制品密度计,台式橡胶制品密度计,直读式橡胶制品密度计,经济型橡胶制品密度计,进口数字式橡胶制品密度计,浮力法橡胶制品密度计,高精度精密橡胶制品密度计,阿基米德沉浸法橡胶制品密度计,电子式橡胶制品密度计,比重计,比重密度天平,比重测试仪,比重测量是目前使用群体多的数显塑料密度测量仪器,精度千分之一,使用水当介质,只需二个步骤,即可显示密度值。与传统比重计相比,本机显著的特点是:测量精准、操作简便顺畅、稳定耐用等特点

橡胶密度计适用于:橡胶制品、树脂,pc,特种塑料矽胶、轮胎、高分子、复合材料、鞋材、密封件产业、新材料研究室、橡胶制品、硫化后产品、o形密封圈、塑胶制品、颗粒、粉末、金属...皆能快速测量 quick test快速测试,更有效率,更适合现场快速多次测试

阿基米德原理水中体积转换法,依据:astm d297、gb/t533、gb/t9867、din-53516、iso-4649、gb/t1689、iso-1817等标准规范。

橡胶密度计按精度分:千分之一0.001g/cm³、万分之一0.0001g/cm³、十万分之一0.00001g/cm³、及更高精度的橡胶密度计。

橡胶密度计组成结构:密度天平、测量台、透明水槽、抗浮架、防风防尘罩及其它测量辅助装置组成。橡胶制品密度计tw-300ai详细技术参数:1.密度解析:0.001g/cm³2.大称重:300g3.小称重:0.005g/0.01g4.测量范围:0.001—99.999g/cm³橡胶制品密度计功能:

o操作方式、操作更简便、更快速、更符合新材料实验室作业规范及现场快速多次循环测试 o

针对新材料研究与开发,可显示二种物质混合物主要材质含量百分比 o

可自动判定试样合格与否,并警报提示 o全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能 o

使用水作介质,也可使用其它液体介质 o

具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定 o

具有空气浮力补偿设定、密度上下限设定功能 o

含rs-232c通信接口,方便连接pc与打印机标准附件:测量步骤:

将产品放入测量台,测空气中重量,按memory键记忆。

将产品放入水中测水中重量，按memory键记忆，显示密度值。按f键显示体积

橡胶水分测定仪,自然通风老化试验箱,橡胶老化试验箱,橡胶拉力拉伸试验机,电子直读橡塑密度计,lx-a橡胶硬度计,橡塑测厚仪,台式橡塑测厚仪,手持式橡塑测厚仪,硫化橡胶阿克隆磨耗机,橡胶疲劳试验机,橡胶可塑性试验机,橡胶低温脆性测定仪,橡胶快速塑性计

选择数显台式精密密度计,密度仪,密度测试仪,密度天平,比重计,比重测试仪,比重仪,比重天平,比重密度测试仪找厦门雄发仪器仪表有限公司【<http://www.1718cheng.com>】,欢迎来电咨询：联系人：康玉林
手机187-5927-8268 qq：754-625-297 固话：0592-518-7269

备注：阿里巴巴诚信通认证+实地认证,可通过阿里巴巴在线订购<http://xfyiqi.1688.com/>