

数显高速分散均质机FJ300-S 标模品牌 高品质实验室用

产品名称	数显高速分散均质机FJ300-S 标模品牌 高品质实验室用
公司名称	上海星尧科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型: 物料类型:固-液 适用物料:化学品
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号5幢356室
联系电话	13916682875 , 60954006 13916682875 , 60954006

产品详情

fj300-s数显高速分散均质机适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品等液体/液体的混合、乳化，液体/固体粉末的分散、均质，组织细胞捣碎、浆化实验领域。是科研机构、大专院校、卫生防疫和产品制造等进行科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备。

产品设计理念新颖、结构合理紧凑，制造工艺先进。驱动电机采用高密度压铸铝合金机壳的微型电机，功率大、转速高，运行安全可靠；运行控制器应用数控技术，调速方便，数字显示运行状态功能，为采集实验数据提供保证；分散均质工作头用优质不锈钢精制（接触物料部位），耐腐蚀性能好；工作头采用联接器与驱动电机连接，拆装简便灵活等特性。分散均质工作头的独特结构，确保工作头的转子在电机高速驱动下，具有旋转线速度高，产生强大的液体剪切力和剧烈的高频机械效应，促使实验流体物料在巨大的离心力作用下，通过转子与定子相互剪切、分散。使实验物料承受了每分钟高达数万次的剪切、撕裂和混合，从而达到分散、均质的效果。不同规格的工作头配置，为满足不同实验需求而设计的。

铝质金属机壳：

- 确保持久使用的机械精度；
- 确保连续使用的电气性能；
- 确保运行状态稳定、噪声低。

数显变速控制：

- 任意选择实验运行转速；
- 应用范围广，调速方便。

—— 实验数据采集直观可靠；

基本规格：

使用电源：ac 200 v 50 hz

输入功率：510 w

输出功率：300 w

转速范围：300 ~ 18000 r/min

工作头配置： 28 mm , 36 mm

处理量：500 ~ 7000 ml

外形尺寸：350 × 250 × 720 mm

本店实体经营，我公司是专业的仪器，实验耗材批发商，仓储式批发，欢迎选购。

快递费说明：

运费是根据订购商品的品种，数量和运输路程而定，具体费用可协商。

我公司合作的快递公司有：韵达快递，申通快递，如需发其它快递请提前通知。

联系方式：

如有什么问题可联系我公司

我公司网址：www.zaixian17.cn

淘宝网店网址：<http://zaixian17.taobao.com/>

qq：123972745 电话：15190131819

本产品的分散机类型是高速分散机，物料类型是固-液，适用物料是化学品，品牌是标模，应用领域是化工，调速范围是300-18000（r/min），型号是FJ300-S，速度类别是无级变速，分散轮直径是28/36（mm），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是400-1200rpm，外形尺寸（长*宽*高）是350 × 250 × 720（mm），整机重量是20（Kg）