## 江西选矿设备 6-S摇床 6S双层摇床 玻璃钢摇床 新型选矿摇床价格

产品名称	江西选矿设备 6-S摇床 6S双层摇床 玻璃钢摇床 新型选矿摇床价格
公司名称	江西省于都县选矿设备厂
价格	面议
规格参数	类型:摇床 生产厂商:江西省于都选矿设备厂
公司地址	江西省赣州市于都县贡江镇金龙路
联系电话	13870769878 18070146552

# 产品详情

产品名称:6-s双层摇床

6-s双层摇床是6-s传统单层摇床的创新型产品,它占地面积小、处理量大、省电节能、设备成本相对低廉,具有富矿比高,选别效率高,看管容易,便于调节冲程、冲次等优点。在改变横向坡度和冲程时仍可保持床面运行平衡,弹簧放置于在箱体内,结构紧凑,并且能一次得出最终精矿和最终尾矿。

### 一、6-s双层摇床概述

传统的6-s摇床占地面积大、处理量低、客户资金投入较大,要使用6-s单层摇床的客户很是烦恼,但又没有更好的设备及方法能够解决这些问题。6-s双层摇床的推出解决了6-s单层摇床使用过程中的诸多问题。

6-s双层摇床占地面积小、处理量大、省电节能、设备成本相对低廉,具有富矿比高,选别效率高,看管容易,便于调节冲程、冲次等优点。在改变横向坡度和冲程时仍可保持床面运行平衡,弹簧放置于在箱体内,结构紧凑,并且能一次得出最终精矿和最终尾矿。

#### 二、产品结构及材质

6-s双层摇床采用与6-s大槽钢支架摇床相同形式底座,两基脚放置于大槽钢底座上,大槽钢钢板 上升高焊接槽钢支架用于放置摇床头,摇床面采用在6-s单层摇床床面上增加上一块尺寸与原有床面相同 的床面,上下两层用钢板连接支撑,它们的间距400毫米,自由空间约300毫米。如下图所示: 床头仍采用双曲柄摇杆机构,弹簧盒在摇动箱外,曲轴、拉杆、弹簧、摇杆等部件都相应加大了尺寸,材质更加规范。床面为玻璃钢床面,上下层尺寸均为1823×1558×4520毫米。上下层床面共用下层床面的一套调坡装置,采用摇动肘板支承。其调整座板和基座的旋转弧线半径增大至545毫米,以适应圆弧支点转动圆心与牵引螺丝中心在同一直线上。

### 三、6-s双层摇床面应用范围

广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、扫选等不同作业,选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。 当处理钨、锡等矿石时,摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。

型号及规格	冲程	冲次	给矿	床面横 向坡度(	处理	配用电动机型号 功率		设备	外形尺寸
	(毫米)	(次/分)	粒度	度)	(吨/台日)		, <del></del> \	重量	(毫米)
							(千瓦)	_	
			(毫米)					(吨)	
4520*1825*1560揺	8-36	240-380	0.02-2	0-10	40-60	y90s-4	1.5	1.25	5600*1825
床(漆灰刻槽床面)									
,									*1560
4520*1825*1560	8-36	240-380	0.02-2	0-10	40-60	y90s-4	1.5	1.08	5600*1825
摇床(玻璃钢床面)									*1560

本产品的加工定制是是,类型是摇床,生产厂商是江西省于都选矿设备厂,型号是6-S双层摇床,给矿浓度是15-45,给矿粒度是0.015-2mm,冲程是8-36,冲次是380,处理能力是10-100,冲洗水量是20-200,品牌是干都选矿设备厂