

玫瑰花干燥设备 花朵干燥箱 真空干燥玫瑰花

产品名称	玫瑰花干燥设备 花朵干燥箱 真空干燥玫瑰花
公司名称	南京彩途机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:箱式 品牌:彩途
公司地址	南京市栖霞区长江开发区
联系电话	086-025-85717669-669 15189144818

产品详情

低温真空干燥箱用途：

本干燥箱广泛用于医药、食品、轻工、化工、电子等行业作干燥之用，具有干燥物品速度快、污染小、不对被干燥物品的内在质量造成破坏的优点。

低温真空干燥箱工作原理：

真空干燥是将干燥物料处于真空条件下进行干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室形成真空状态，降低水的沸点，加快干燥的速度。

低温真空干燥箱产品特点：

本机能在较低温度下得到较高的干燥速率，热量利用充分，主要适用于对热敏性物料和含有溶剂及需回收溶剂物料的干燥。在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中任何不纯物无混入，本干燥器属于静态真空干燥器，故干燥物料的形成不会损坏。加热方式有：蒸汽、热水、导热油、电热。

低温真空干燥箱主要参数：

名称型号	箱内尺寸宽×深×高 (mm)	外形尺寸宽×深×高 (mm)	换热层数	层间距离 (mm)	烘盘数 (只)	真空度 (mpa)	最高温度
yzg-600	600×976	1135×810×1020	4	120	4	0.02-0.09	室温-500
yzg-800	800×1247	1700×1045×1335	4	120	8	0.02-0.09	
yzg-1000	1000×1527	1693×1190×1560	6	120	12	0.02-0.09	

yzg-1400	1400 × 2054	00 2386 × 1675 × 19 8 50	120	32	0.02-0.09
----------	-------------	--------------------------------	-----	----	-----------

型号/名称	箱内尺寸宽x 深x高mm	外型尺寸 宽x深x高mm	层间距离 (mm)	烘盘数 (只)	真空度 (mpa)	最高温度 (°C)	蒸汽压力 (mpa)
fzg-12	1160 × 1400 × 1200	1170 × 1720 × 1700	120	24	-0.1	80	0.2-0.6
fzg-15	1160 × 1400 × 1250	1500 × 1700 × 1950		32			
fzg-20	1160 × 2000 × 1450	1700 × 2320 × 1770		48			
fzg-30	1160 × 2000 × 1750	1700 × 2320 × 2250		60			
yzg-600	600 × 976	1135 × 810 × 1020		4			
yzg-800	800 × 1247	1700 × 1045 × 1335		8			
yzg-1000	1000 × 1527	1693 × 1190 × 1500		12			
yzg-1400	1400 × 2054	2386 × 1675 × 1920		32			
yzg-非	可根据客户的要求，现场设计、制造各种非标真空干燥机，尺寸供参考。						

本产品的加工定制是是，类型是箱式，品牌是彩途，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，加热方式是传导式，工作类型是箱式静态，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是并流，应用领域是制药食品化工电子，传热面积是46 (m²)，功率是24 (kw)，水分蒸发量是12 (kg/h)，外形尺寸是1410*1630*1780 (m)，规格是FZG-非标