

# PM-4型 真空压力计 压力计真空 便携式压力计 转动式压缩真空计

产品名称	PM-4型 真空压力计 压力计真空 便携式压力计 转动式压缩真空计
公司名称	武强县双桥仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:双桥 型号:PM-3PM-4
公司地址	河北省衡水市武强县豆村乡东薛村
联系电话	03183969566 13833889522

## 产品详情

专业供应压力表、温度计、玻璃棒表、真空压力计、金属套、  
温湿表、密度计、视盅、变送器、仪表配件

麦氏真空表又名麦克劳真空计（也叫转动式压缩真空计），是根据理想等温压缩的波义耳--马略特定律设计而成。由于它可以通过本身的参数，直接算得压强值，所以它除了进行压强测量外，还可以作为绝对真空计用来校验一些相对真空计（如：座式压缩真空计就是其中的一种），故被广泛用于工业、国防、科研、医药、制冷等真空度测量工作中。

1、测量范围：pm-4 pm-3组合式麦氏真空表0.1pa ~ 650pa。

2、工作条件：环境温度：10-35oc 相对湿度： 85%

3、使用方法：1、在使用之前，先将真空排气管向上拎起，让真空表放入下面，以防在运输过程中玻璃管内的水银珠滑入排气管内，然后拉起橡皮塞，在排气管内壁涂上真空油脂，连接到被测真空系统接口上，开启机械真空泵3~5分钟，然后缓慢打开连接真空表外的真空阀门，这时仪表进入工作状态。2、若真空系统的真空度为粗真空时，那么正好看右边u型真空计压力，其读数值是看u型计两边水银柱所指的刻度数值相加之和。当真空度小于0.2kpa（即200pa）时，两边水银柱端面基本处于平衡，则要看左边麦氏计了，其操作与原麦氏真空表一样（表牌面印刷所示）。

4、维护和保养：1、运输及使用时必须严防倒置平卧，以防水银倒回真空橡皮管内或水银珠进入中间闭

管毛细管内堵塞毛细管影响测量精度，因此在每次使用前必须先将真空橡皮管向上竖直，使水银能流回真空表玻璃管内。2、在测量时真空表为直立状态，严禁将任何气体强烈的放入真空系统，以免冲击玻璃管内水银，致使击碎玻璃管。3、真空表工作汞已经过特殊处理，有很高的纯洁度，因长期使用而引起的水银氧化污染会直接影响到测量精度，应及时送往制造厂修理，经检验合格后方可使用。4、真空表在测量结束后，应用夹子将真空橡皮管夹紧，使之与真空系统隔离，这样能保证真空表内水银清洁，也能避免真空表被取下分离时，大气强烈冲击真空表使其破碎，如不将真空表取下，应在机械真空泵停止后，一定要将机械泵与真空系统的阀门关闭，并将机械泵内放入大气以免机械油返入真空系统及真空表受到油的污染。

5、技术指标：测量范围：650pa-0.1pa精度误差： $\pm 30\%$

买家必读：

1.本店所有商品价格均为不含税价格,如果您需要开发票请把开票资料发给我们，普通发票加6个点,增值税发票加17个点2.为了方便大家能够放心的购买到合适自己的宝贝，本店提供退换服务。在货品运输中出现质量问题，可以调换或申请退款

（平邮发货后的15天内，快递发货后的7天内，逾期不退）来回运费买家自理。3.为确保货物安全送到您手上，本店所有商品发出前都经过严格检查,统一包装。收货时，请先验货,确认没问题之后再签收！宝贝签收之后，如有任何破损或数量不符，本店将不负责！4.若有任何问题，可以通过联系方式和本店工作人员联系，本店会公平公正的给你解决，请不要以东西价格高，售后麻烦等理由给中评或者差评。这样做对卖家极不公平。请喜欢给予中评差评的亲们绕行！

5.此产品因为是玻璃易碎品，所以没有保修。、

本产品的加工定制是是，品牌是双桥，型号是PM-3PM-4，类型是电子式温湿度计，测量范围是650Pa-0.1 Pa（kPa），精度等级是 $\pm 40\%$