

上海锦川手持残氧仪MapScan脱氧剂生产厂家必备仪器

产品名称	上海锦川手持残氧仪MapScan脱氧剂生产厂家必备仪器
公司名称	上海锦川机电技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莘浜路280号1幢1148室
联系电话	86 021 18916107743 18916107743

产品详情

上海锦川手持残氧仪MapScan是脱氧剂生产厂家必备的一款仪器，其重要性体现在以下几个方面：

首先，质量控制的关键：对于脱氧剂生产厂家而言，产品质量是重中之重。MapScan能够准确测量包装内的氧气含量，帮助厂家监控脱氧剂的效果，确保产品在使用后能够达到预期的脱氧效果。这有助于厂家严格控制生产过程，提高产品质量稳定性。

其次，问题排查与预防：在生产过程中，可能会出现包装泄漏、脱氧剂失效等问题，这些问题会导致氧气含量过高，影响产品质量。通过定期使用MapScan进行氧气含量检测，厂家可以及时发现并解决这些问题，避免产品出现质量问题。同时，这种定期的检测也有助于厂家对生产过程进行持续改进，提高生产效率。

此外，快速响应市场需求：随着消费者对食品安全和品质的要求越来越高，脱氧剂市场也在不断发展和变化。MapScan的便携性和易用性使得厂家能够快速响应市场

需求，对不同产品、不同包装进行快速检测，确保产品符合市场标准和客户要求。

最后，数据管理与分析：MapScan具有数据储存功能，可以保存多组测量数据。这有助于厂家进行数据管理和分析，了解产品质量的分布情况，发现潜在的问题和改进点，为生产决策提供有力支持。

综上所述，上海锦川手持残氧仪MapScan以其可靠测量、问题排查、快速响应和数据管理等功能，成为脱氧剂生产厂家必备的一款仪器。它能够帮助厂家提高产品质量、降低生产成本、提升市场竞争力，是脱氧剂生产厂家的重要工具。

检测精度

O₂ : ±0.1% (精度) @O₂ 10.0%

±1% (相对精度) @99.99% O₂ 10.0%

CO₂ : < ±2.0% @量程 (at 20 °C)

检测方式O₂ : 电化学 ; CO₂ : 非分散型红外传感器(NDIR)

检测范围

O₂: 0~99.9% (分辨率 : 0.1%)

CO₂: 0~99.9% (分辨率 : 0.1%)

响应时间

可调，6 ~ 10秒

传感器寿命

氧传感器-2年；二氧化碳传感器没有限制

最小所需样品气体: MicroMapScan微量管路 : <6ml

MapScan 常规管路: <15ml

气体采样

内置泵通过检测针头自动吸入

标定

氧：1点标定（空气）

二氧化碳：2点标定（0%和99.99%）

用户界面

2.4 ” OLED显示器

数据储存

40组检测数据

电源

电源适配器：7V

4节镍氢可充电电池

新电池充电后可连续2,500次检测

自动关机

1分钟后自动关机

环境温度

0-40摄氏度

环境湿度

<95 %RH

尺寸

160mmx75mmx43mm (LxWxH)

重量

0.45公斤

www.jcinstruments.com

关键词：气调包装，食品保鲜，顶空气体，充气包装，充氮包装，残氧，测氮，蔬菜呼吸，水果呼吸

