

光敏人像印章机 小型刻章机 质保三年

产品名称	光敏人像印章机 小型刻章机 质保三年
公司名称	冠县宏昌激光设备销售部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HC-1000 控制方式:手动
公司地址	冠县斜店乡许盘村
联系电话	86 0635 6973278 13361283752

产品详情

参数介绍：

曝光管数	3支
曝光能量	2000j
曝光面积	140 × 80mm
外形尺寸	38 × 26 × 9
工作电流	ac220v ± 10% 交流
重量	7.5kg
外包装	纸箱

宏昌技术，值得信赖！实力的象征。拥有光敏机操作的尖端技术。

无论您用的是什么型号、什么样式的夹具，本公司的技术统统搞定，让您省时省力，效果绝对漂亮！！

光敏印章机作为目前国际上最新型的一种印像、印章技术，它以制作简单快捷，印章、印像清晰，使用寿命长，适用性强，在我国得以迅速推广。该产品具有制作方便快捷（客户可即定即做、立等可取），连续十万次盖印、印面不收缩、不变形，印迹清晰不扩散，印油持久不褪色，连续注油、连续使用。可制作0.1毫米防伪条纹。

工作原理：

光敏印章机的基本原理是利用特殊材料的感光性,在印章表面不需要印迹的地方形成一层不能渗透的膜,从而达到印章的效果。因此,使用光敏印章制作印章速度快。光敏印章的优点是机器便宜且不容易坏,印迹清晰,文字的精密度高,使用方便,只需要10秒钟的曝光过程。不用每次盖印时沾印泥,章体大方美观耐用。

操作方法:

- 1) 用激光打印机将制作好的样稿打印在硫酸纸或胶片上;
- 2) 按样稿规格覆盖上透明曝光膜,其大小以完全覆盖样稿为准;
- 3) 抽屉式光敏机打印样稿、曝光膜、光敏印章垫三者之间的顺序及朝向为:打印样稿在最上层,紧贴光敏机抽屉曝光玻璃,打印面朝下,中间层为曝光膜,第三层为印章垫。三者依次平稳紧密接触,中间严禁有间隙式褶皱。将光敏机避光板盖上,并拉动手柄将其压紧;
- 4) 接通电源,并打开电源开关,光敏机开始充电;
- 5) 光敏印章垫种类繁多,不同印章垫需要不同的曝光能量。为了对所有光敏印章垫都能精确曝光,本机采用可根据电压表显示自由随机曝光的曝光方式。曝光电压范围从400v至600v之间,均可曝光。(初次使用时,建议用户先用边角料测试出适合该章垫的最佳曝光电压值。如对于某些国产光敏垫的曝光电压值:硫酸纸打印稿240v,胶片打印稿220v)。待光敏机充电指示达到该章垫所需曝光电压时,关闭电源,按下触发按钮,完成曝光;
- 6) 松开压紧手柄,掀开避光板,将曝光完的光敏垫取出,揭掉胶片;
- 7) 将曝光好的印垫放入相应的章壳内,按印章规格注入标量印油,印油被分布均匀后,即可交付客户使用。

部分图库展示:

包装说明:本公司的光敏机质保三年,摔坏进水除外,出现任何故障请联系我们,光敏管质保15个月。我们已加入消保让您购物无忧!

偏远地区如:新疆、西藏、云南、海南等,运费要咱们双方各担一半。

本产品的品牌是宏昌激光，型号是HC-1000，控制方式是手动，作用对象是光敏材料，电流是交流，用途是刻章，产品别名是光敏人像印章机，适用材质是光敏材料