

# 美国HACH哈希实验室浊度仪2100N IS

产品名称	美国HACH哈希实验室浊度仪2100N IS
公司名称	杭州雄发仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HACH/哈希 型号:2100NIS
公司地址	中国 浙江 杭州市 中山中路402号
联系电话	86-0571-87062789 15888835757

## 产品详情

### 实验室台式浊度仪2100n is

#### 样品室吹气防凝结

样品室可接入干燥空气吹扫，防止凝结水引起的光散射，可测冷、热水样。三种读出模式：2100n：ntu,n ep,ebc 2100n is: 用fnu, ntu模式显示测量。

#### hach公司专利的比例测量

只需按一个键，启动比例测量，除90°检测器外，还采用一个检测器阵列，从而修正色度干扰，增强校正稳定。

#### rs232输入、输出

该功能可将数据传入计算机或接入打印机等设备。

#### 符合世界工业安全和电子学设计标准

被edison testing laboratorie (etl)列入ul1262, 并获得该协会csa22.2证书，证书号为1010.1，印有ce标记。

#### 2100n和2100an is 测量浊度可超大范围及增强的比例测量：

高至10000ntu。2100an也可显示测量结果为：nep ebc abs %t及两种用户定义的单位。仪器加入135°向后散射光检测，在测有色样品修正其色度干扰时更有效。

#### 信号平均可编程

用户可调整信号平均时间为15秒以内，当大且不规则颗粒引起测量波动时，系统自动稳定显示值。

实验室浊度仪（2100nis）（1）用途：实验室浊度计用于测量污水处理厂中水处理过程的浊度；（2）组成：比色计、样品瓶、校正标准液；（3）测量原理：90° 散射光；（4）光源：钨灯，使用寿命8800小时；（5）测量范围：0-4000 ntu；（6）分辨率：0.001ntu；（7）精度：0~1000：±2%，1000~4000：±5%；（8）重现性：±1%；（9）显示：lcd液晶显示屏；（10）数据接口：rs232；（11）操作环境：0.0~50℃，0~90%相对湿度，无冷凝；（12）电源：220vac，50hz。

（13）符合is0—7027规范标准

本产品的加工定制是否，品牌是HACH/哈希，型号是2100NIS，类型是台式浊度仪，测量范围是0-4000NTU，显示方式是LCD液晶显示屏，电源电压是230（V），重量是5.58（kg）