

上海标本模型厂FJ200-SH数显高速分散均质机

产品名称	上海标本模型厂FJ200-SH数显高速分散均质机
公司名称	南京晓晓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:液-液 适用物料:化学品
公司地址	南京市秦淮区西一新村14号102室
联系电话	13776665088 13913018188

产品详情

适用范围：

fj系列高速分散均质机适用于生制制药、基因研究、组织破碎、细胞浆化、病理分析、乳品均质，聚合反应等实验领域，是粉碎的实验物料在液体介质中进一步分散均质的实验设备。

产品特点：

产品设计理念新颖，制造工艺先进。驱动电机采用功率大，转速高，结构紧凑的串激式微型电机，运行安全可靠；运行状态控制采用电子无级调速器，调速方便；分散均质工作头用优质不锈钢精制（接触物料部位），耐腐蚀性能好；工作头采用联接器与驱动电机连接，具有拆装简便灵活等特性。

数显型高速分散均质机的运行控制器应用数控技术，数字显示运行状态功能，为采集实验数据提供保证。

分散均质工作头的独特结构，确保工作头的转子在电机高速驱动下，具有旋转线速度高，产生强大的液体剪切力和剧烈的高频机械效应，促使实验流体物类在巨大的离心力作用下，通过转子与定子相互剪切、分散。使实验物承受了每分钟高达数万次的剪切、撕裂和混合，从而达到分散、均质的效果。

fj系列高分散均质机不同规格的工作头配置，为满足不同实验需求而设计，其与从不同的特性和功能，实为各医疗单位、生物研究、卫生防疫、化妆用品、食品加工、各大专院校等的科学研究、产品开发、品质控制和生产过程应用的理想设备。

技术参数：

型号：fj200-sh

输入功率(w) : 280

输出功率(w) : 200

额定转矩 (n · m) : 1.45

工作方式 : 断续

转速选择范围(r/min) : 300 ~ 21000

工作头配置 (mm) : 12/ 18

处理量范围(ml):2 ~ 800

主机外形尺寸 (mm) : 350 × 250 × 600

本产品的应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是化学品，适用场所是实验室用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是上海标本模型厂，型号是FJ200-SH，每次处理量范围是0-10（千克），功率是0.3（KW），外形尺寸（长*宽*高）是350 × 250 × 600（mm），整机重量是10kg