

罡然FJ300-S数显高速分散均质机

产品名称	罡然FJ300-S数显高速分散均质机
公司名称	广州罡然机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:看说明 适用物料:看说明
公司地址	广州市白云区德康路13号C栋二楼220
联系电话	13316101212

产品详情

fj-300s高速分散均质机是继搅拌、乳化、捣碎机系列后的又一最新开发产品。本机具有转速高，运转稳定，噪音小，功率大，分散均质效果好等特性，并兼有搅拌、捣碎、乳化等多种功能。

本机通过分散装置中的转子和定子的精密配合，产生强大剪切力，确保被加工物料每分钟承受数万次的剪切粉碎。以分散动物中的内脏为例，一般只需数十秒至数分钟即可捣碎、分散。还可使两不相溶液体形成稳定的乳浊液或悬浊液。本机配备两支不同规格的刀具（28mm、36mm），用户可根据容器直径的大小自由选择，且装拆十分方便。刀具采用高级优质不锈钢，具有耐腐蚀，耐高温性能，并易于消毒清洗。

产品用途：

广泛应用于医学试验、化工制药、生物制品、食品加工等领域，对于分散捣碎生物、植物、化学、食品、饮料等制品具有极佳的效果，特别适宜于做少量的小样试验。本机使用的最小容器直径为15mm标准试管。实为各医疗单位、生物研究、各大专院校实验用理想设备。亦可用于制漆、涂料、制药等行业进行颗粒细化实验或生产，乳剂、糖浆、口服液等制品乳化稳定试验或生产。产品参数：型号：fj-300-s 电源：ac220v 50hz 电机输入功率：510w 电机输出功率：300w 工作方
法：连续 转速选择范围：300-18000r/min 工作头配置：28mm
36mm 处理量范围：500~7000ml 外形尺寸：350 * 250 * 720 额定输出转矩：0.17n.m

本产品的应用领域是看说明，物料类型是看说明，适用物料是看说明，适用场所是实验室用，动力类型是看说明，产品类型是全新，品牌是上海，型号是FJ300-S数显高速分散均质机，生产能力是看说明（kg/h），每次处理量范围是501-1000（千克），功率是看说明（KW），外形尺寸（长*宽*高）是看说明（mm），整机重量是看说明，加工定制是否