

压力溶弹 消解罐 威海环宇

产品名称	压力溶弹 消解罐 威海环宇
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威海环宇 型号:GSH-0.5L
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

有效容积：500ml

材质不锈钢s30408带ppl内衬

设计温度250度

设计压力6mpa

压力容弹（水热合成反应釜）

1.产品特点：

（1）本产品是一种简单、快捷的实验设备。它主要用于少量物料的反应，根据用户装入的物料比例、反应时间的不同，一次可实现多种反应，可以帮助用户在短时间内获得期望的实验数据。（2）压力容弹由于体积比较小，很难加上常规的搅拌。本产品在恒温箱箱体上加上了转动轴和电机，电机由变频器控制。可通过卡圈将压力容弹固定在转动轴上，这样就可以由原来静止的反应实现搅拌功能，有效的促进反应效果。

2.组成部分：

（1）顶丝螺栓（2）釜盖（3）蝶形弹簧垫（4）平盖（5）衬盖（6）内衬（7）底盖（8）釜体3.产品分类：

本产品的的设计温度为300℃；设计压力为6mpa；使用温度根据压力容器内装入的内衬不同又有两种分类：（1）若装入的是f4内衬，则使用温度 200℃，长时间工作温度180℃。（2）若装入的是对位聚苯内衬，则使用温度 235℃，长时间工作温度210℃。4.使用注意事项：（1）装入时先把顶丝松开，用扳手拧紧釜体和釜盖，然后再拧紧顶丝；（2）拆开时也要先把顶丝松开，在拧开釜体和釜盖。

威海环宇化机为中国内陆地区化工机械行业生产中、小型实验用磁力反应釜及磁力搅拌器的专业厂商，公司工艺先进、技术力量雄厚，是集研制、开发、销售，进出口的综合企业。集多年的生产设计经验，以“服务客户，尊重客户，尊重员工，以人为本”的经营理念，衷心为广大新老客户服务。

产品涉及到石油化工、医药化工、染料化工、冶金化学及化工科研机构、大专院校等数百家企事业单位学校。生产的反应釜最大容积10m³，最大压力为30mpa，极限真空-6pa。轴封形式有磁力传动静密封、填料密封、双端面机械密封、加热方式有电加热、夹套水蒸汽加热和导热油等，材料有0cr 18 ni 11 ti不锈钢、ta 2 钛、碳钢和透明硼硅玻璃釜等。并承接配套不锈钢、碳钢制作的高压反应釜和发酵罐、加料罐、换热器、真空动态多箱干燥机以及非标准化工设备制造，根据用户的介质和工艺要求，磁力偶合器和反应器的大小可以任意选配。产品已远销伊朗，东南亚，欧洲，美国等20个国家和地区。

公司的售后服务完善，快捷有效，专业级技术支持，及时解决客户的疑难问题。展望未来，公司将秉承“诚信经营·一诺千金”共同遵循的经营理念，这个理念将激励我们努力不懈，竭诚为广大新老客户提供更加专业高层的服务。

本产品的加工定制是是，品牌是威海环宇，型号是GSH-0.5L，别名是溶弹，用途是实验室反应