

天津市海益达 真空脱气仪厂家 真空脱气仪

产品名称	天津市海益达 真空脱气仪厂家 真空脱气仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

使用操作 a.将进水管放置于预脱气液体的容器内，放置前，请确保：
进水管洁净，真空脱气仪厂家，不会对水体造成污染。
水管的进水口始终位于液面以下。 b.检查电源是否连接正常。 c.触按开关按钮，开机。
d.登录账户，进行脱气操作。 注意事项
仪器应平置于工作台上，检查工作环境和电源电压是否符合技术参数要求。
仪器开机后必须预热10分钟，真空脱气仪，方可进入测试工作。
检查电源接地线接地是否可靠。 仪器在工作时，如设备有漏水现象请关掉电源。
仪器在使用中操作失误，真空脱气仪，造成死机，请关掉电源重新开机即可。

1.设计紧凑：通过手柄供液，方便对溶出杯直接加注

2.操作简便：液晶屏显示和触控操作，交互界面简单直观。同时还支持手柄直接操作和控制，单人即可独立完成溶出介质脱气和加注工作。

3.在线加热：溶出介质在脱气前进行预加热（高可达45 ° C），提高了脱气效率。同时节约了溶出介质在溶出仪中的加热等待时间。

4.高精度供液：溶出介质加注体积精度为设定体积的 $\pm 1\%$ （250~1000ml）。

5.可变的分配体积：进行系统校准后，可在250ml到1000ml范围内进行快速设定。

6.可处理多种溶出介质：溶出试验常用的水、盐酸溶液、磷酸盐缓冲溶液溶出介质均可进行脱气。

7.可变的温度设定：温度调节范围为室温到45 ° C。

8.多倍供液：在1000ml体积下大杯数可达14杯

一条管道能地加入盐酸，用一个的秤来计算和完成组成成分所需的重量。降低了在工作中使用酸性物质的危险。加入管道内装有可替换式的联机过滤器，可通过监视整个过滤体积和流量阻力，实现对过滤器体积的实时监测。滤芯过大时，真空脱气仪报价，会提示使用者更换滤芯。在真空条件下，通过缓慢地加热和连续的搅拌来获得的溶解性能。为了节约时间，溶解剂在溶解试验开始前都要做好，整个过程只需15分钟就能完成8公升的溶解。将溶媒经分配管道直接加入到溶媒脱气器的溶出杯中。1000毫升的溶媒需要在约25秒内被高度地分布。

天津市海益达(图)-真空脱气仪厂家-真空脱气仪由天津市海益达仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市海益达仪器设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为仪器仪表元器件及器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!