

## 奶粉厂专用实验室小型喷雾干燥机，优惠

产品名称	奶粉厂专用实验室小型喷雾干燥机，优惠
公司名称	常州市轶宝干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:轶宝 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	横山桥镇金丰村
联系电话	86-051988991938

## 产品详情

<p>空气通过加热器转化为热空气，进入装置在配器，然后均匀的进入干燥室，并呈螺旋状在干燥室顶部的离心雾化器，使料液雾化成极细雾滴与热空气并流接触，水份迅速蒸发，在极短的时间内干燥塔底部和旋风分离器排出，废气由风机抽出。料液经雾化后，表面积大大增加，在热风气流中水份迅速蒸发，完成干燥时间仅需5-15秒。特别适用于热敏性物料色、香、味。</p>											
<p>所得产品粒度均匀，流动性、速溶性良好，产品纯度高，质量好。</p>											
<p>操作简单稳定，调节控制方便，容易实现自动化作业。</p>											
<p>生产过程简化，操作环境卫生条件优越，能避免干燥过程中的粉尘。</p>											
	lpg-5	lpg-25	lpg-50	lpg-100	lpg-150	lpg-200	lpg-500	lpg-800	lpg-1000	lpg-2000	lpg-3000
入口温度( )	140-350自控										
出口温度( )	80-90										

高速离心雾化器(机械传动或无级变频调速可供选择)

喷雾形式											
水份蒸发(kg/h)	5	25	50	100	150	200	500	800	1000	200	3000
雾化器转速	25000	22000	21500	18000		16000		12000-13000		11000-1	
雾化盘直径(rp m)	60		120		150			180-210		根据工艺	
电加热最大功率(kw)	8	31.5	120	81	99						
干粉回收率(%)	95										
占地长度(m)	1.6	4	4.5	5.2	7	7.5	12.5	13.5	14.5		
占地宽度(m)	1.1	2.7	2.8	3.5	5.5	6	8	12	14	根据工艺流程，厂	
塔体高度(m)	1.75	4.5	5.5	6.7	7.2	8	10	11	15		
喷头吊装高度(m)	--	2.5	2.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2		

注：水分蒸发量与物料的特性,含固量及热风进出口温度有关。用户可根据当地能源情况选定加热方式,根据物料

化学工业:	氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、
塑料树脂:	ab, abs乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密封胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚
食品工业:	富脂奶粉、酪朊、可可奶粉、代乳粉、蛋清(黄)。
食物及植物汁:	燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料、肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、
糖类:	玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。
陶瓷:	氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石等。

鸡蛋粉	酱油	中药	料					
氧化铝	颜料	pvc						
		1.空气过滤器	6.					
		2.加热器	7.					
		3.热风分配器	8.旋风					
		4.干燥室	9.					
		5.过滤室	10.料					
1.过滤器 2.送风机 3.加热器(电、蒸汽、燃油、煤) 4.料槽 5.供料泵 6.雾化器 7.干燥塔8.一级收尘器(旋风分离器) 9.二级收尘器(旋风分离器,袋滤器)10.引风机 11.湿式除尘器(水沫除尘器、文丘里)								
尺寸	a	b	c	d	e1	e2	f	g
lpg-25	1290	3410	4260	1800	1200	1200	1000	1700
lpg-50	1730	4245	5100	2133	1640	1640	1250	1750
lpg-100	2500	5300	6000	2560	2100	2100	1750	1930
lpg-150	2800	6000	7000	2860	2180	2180	1970	2080
lpg-200	2800	6600	7300	3200	2300	2300	2210	2250
lpg-300	2800	8000	8700	3700	2800	2800	2520	2400

本产品的加工定制是是，品牌是轶宝，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是悬浮液乳浊液糊状膏状溶液，应用领域是食品化工制药，型号是LPG，蒸发能力是50 (/h)，干燥塔直径是2.5 (m)，进风温度是200 ( )，高度是5.5 (m)，重量是3500 (kg)