

广州臻胜 深圳真空搅拌防爆双层玻璃反应釜 反应器 定制

产品名称	广州臻胜 深圳真空搅拌防爆双层玻璃反应釜 反应器 定制
公司名称	广州市臻胜仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	规格:GC-1L-100L 属性:100L
公司地址	广州市白云区石夏路188号B05房（仅作办公用途）
联系电话	86 020 29815999 13610086253

产品详情

用途特点：双层玻璃反应釜内层容器放置反应物料，同时可抽真空和调速搅拌，夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温 and 冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环（真空）泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置（又名：高低温循环装置）等配套组成系统装置。

高硼硅玻璃材质，有优良物理、化学性能

可在高温（300 ）至低温（-120 ）的大温区使用

可在常压及真空条件下工作，静止状态下真空度可达-0.095mpa以下

数字显示搅拌速度，变频、恒速搅拌系统，工作平稳

单层或双层ptfe搅拌桨（搅拌叶），耐腐蚀

无死腔设计的防腐放料阀门

夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后，能彻底排除，不积液

整体结构新颖、实用、美观

1 ptfе密封搅拌口+不锈钢变频搅拌系统 耐腐蚀、耐磨、高强度、高密封性

2 标配高效回流冷凝器，可选配蒸馏/回流两用冷凝器及收集系统 球磨口连接，有效减少冷凝器振动，玻璃件更安全

3 标配螺丝口 可选配40法兰口（配不锈钢可拆卸式转换接头）

4 标配34玻璃加料阀 负压液体加料，负压充气玻璃活塞可与真空管连接

5 标配24玻璃测温管，可选配数字式温度表，温度计不直接接触反应物

6 无死角放料阀：无反应死区，无油脂污染

7 金属防护罩（可选）：预防人体与操作过程中的高温深冷反应瓶接触，减少瓶体爆裂事故的伤害

8 铁氟龙喷涂（可选）耐腐蚀性更强

功能配置：

型号	cg-10l	cg-20l	cg-30l	cg-50l	cg-80l	cg-100l
物料容量 (l)	10	20	30	50	80	100
夹套容量 (l)	3	5	10	16	24	30
瓶口数	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
瓶口数可选	7+1	7+1	7+1	7+1	7+1	7+1
功率 (w)	90	120	120	180	370	370
转速 (rpm)	50-1400	50-1400	50-1400	50-1400	50-680	50-680
最大扭矩 (n.cm)	600	600	600	600	600	600
变频调速	标配	标配	标配	标配	标配	标配
pptfe组合密封	标配	标配	标配	标配	标配	标配
转速数显	标配	标配	标配	标配	标配	标配
温度数显	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配
加料阀	标配	标配	标配	标配	标配	标配
测温管	标配	标配	标配	标配	标配	标配
蒸馏/回流装置	标配	标配	标配	标配	标配	标配
恒压滴液漏斗	标配	标配	标配	标配	标配	标配
滴加装置	选配	选配	选配	选配	选配	选配
金属防护罩	选配	选配	选配	选配	选配	选配
防爆电机	选配	选配	选配	选配	选配	选配
防爆控制器	选配	选配	选配	选配	选配	选配
气动马达	选配	选配	选配	选配	选配	选配
气动控制器	选配	选配	选配	选配	选配	选配
电源 (v/hz)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50

本产品的加工定制是否，规格是GC-1L-100L，属性是100L