

# 溶媒脱气仪 溶媒脱气仪厂家 海益达

产品名称	溶媒脱气仪 溶媒脱气仪厂家 海益达
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

打开仪器包装箱，取出装箱单，逐条核对装箱物品是否齐全，检查有无损坏。如有损坏或缺失，请及时联系敝公司。若无损坏，溶媒脱气仪报价，请按下述步骤进行操作。

### 1.放置仪器

打开包装箱，取出仪器，将其放置在试验台上。如是有小车的型号，仪器安装到小车上即可。将手持机构放置在试验台或者小车上。

### 2.安装仪器

将进水管、出液手持机构和手持按钮航空插头安装到仪器上。

### 3.静置仪器

将本仪器静置2小时，期间不得对其进行任何操作。

## 4.连接电源

静置2小时后，将仪器的电源连接到实验室的电源上。确保实验室的电压为AC220V。连线时要关上仪器开关，避免损坏。禁止带电插拔。

所用交流电源应有保护接地，通过三线插座使仪器机壳可靠接地，溶媒脱气仪厂家，确保安全。

### 传统的蒸煮脱气方法

1、操作复杂，需多人协作。

大的体积，很难搬运。储液箱具有体积大、运输不便、功能单一等特点。

2不能提前配置已处理的对象

仅可用于处理水

首先对水中进行脱气，将溶出介质添加到溶解杯中，会使溶解度升高，从而影响试验结果的度。

3处理溶解介质的容积由容器容积确定

4处理溶解介质的容积限制了贮液箱的容积，并且贮液箱通常是密闭的，容易滋生细菌，难以清洁。产品保质期由厂商免费清洁。如果过期了，清洗和更换储液箱都需要很高的成本。

真空抽吸作用排除液体中氧气的装置。采用加热、循环、抽真空三法合一蒸馏水、去离子水进行脱气。

1.1 真空脱气仪的组成

1.2 操作步骤

开机登录-进液-脱气-排液（也可预约操作，溶媒脱气仪，1-3000min）

### 1.3 脱气效果

15L大约20min，25L大约40min，含氧量2.8mg/l

大容量25L

\*建议真空脱气仪每半年校准一次

## 二、MTQ-15溶媒脱气仪和RMT-15溶媒脱气仪

可处理多种溶出介质：水、各种溶出介质均可进行脱气。脱气完成后可以直接加入溶出杯中。

溶媒脱气仪-溶媒脱气仪厂家-

海益达(推荐商家)由天津市海益达仪器设备有限公司提供。天津市海益达仪器设备有限公司是天津天津市,仪器仪表元器件及器材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在海益达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创海益达更加美好的未来。